

PHILIPS

Bellini wandlamp
25W E27 zonder lamp

Armaturen voor
buitenverlichting

Geen lamp

Zwart

Waterbestendig



8720169266391



Geniet van een prachtig verlichte tuin

Deze buitenlamp is ontworpen op basis van de laatste trends en levensstijlen om de sfeer te creëren die je altijd al hebt gewild.

Gebruiksgemak

- Exclusief lamp

Geef uw tuin een vleugje design

- Kies voor buitenwandlampen

Eersteklas kwaliteit

- Hoogwaardige onderdelen

Speciaal ontworpen voor buitenshuis

- IP44 - weerbestendig

Kenmerken

Exclusief lamp

Deze armatuur wordt geleverd zonder lamp, waardoor je de lichtopbrengst kunt kiezen die het beste bij de kamer en je persoonlijke smaak past.

Wanneer je voor een Philips LED-lamp kiest, krijg je een hoogwaardige en duurzame lichtopbrengst.

Kies voor buitenwandlampen

Verfraai uw buitenruimte met deze wandlamp, die ideaal is om dicht bij uw voordeur of op uw terrasmuren te plaatsen.

Hoogwaardige onderdelen



Deze Philips buitenlamp is gemaakt van hoogwaardige materialen met een superieure afwerking. Dit zorgt voor een solide en duurzaam product dat bestand is tegen corrosie en vlekken in alle weersomstandigheden

IP44 - weerbestendig



Deze Philips buitenlamp is speciaal voor vochtige buitenomgevingen ontworpen en is uitvoerig getest op waterbestendigheid. De IP44-classificatie betekent dat de lamp is gecertificeerd volgens die beschermingsklasse en dat deze bestand is tegen stof en opspattend water. De lamp is dus perfect voor algemeen gebruik buitenshuis.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Roest- en stofvrij: Ja
- Lichtbundels in twee richtingen: Nee
- Volledig weerbestendig: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Bewegingssensor: Nee
- Zonne-energie: Nee
- Middenstuk: Nee

Tuin

- Tuin: Tuin en terras

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Tuin, Terras
- Stijl: Contemporary
- Type: Wandlampen
- EyeComfort: Nee
- Extra functies: Waterbestendig

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,56 kg
- Totale hoogte: 260 mm
- Totale lengte: 210 mm
- Totale breedte: 160 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Lamptechnologie: Led
- Netspanning: 220-240 V
- Dimbare lamp: Nee
- Energieklasse meegeleverde lichtbron: niet van toepassing
- Fittinghouder/lampfitting: E27
- Maximaal vermogen vervangende lamp: 25
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse I – geaard
- Lichtbron vervangbaar: Ja
- Aantal lichtbronnen: 1

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169266391
- Nettogewicht: 1,56 kg
- Brutoweight: 1,89 kg
- Hoogte: 28 cm
- Lengte: 16,5 cm
- Breedte: 21,5 cm



Publicatiedatum:
2026-06-13
Versie: 0.285

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.