

PHILIPS

Bliss plafondlamp met ventilator, 35 + 28 W

Plafondlampen met ventilator

2700/5500/4000K

Goud

Afstandsbediening



8720169279124



Eén armatuur. Uw schakelaar. Drie lichtinstellingen.

Combineer aanpasbaar licht met een comfortabel briesje met de intrekbare Philips LED plafondlamp met ventilator, inclusief afstandsbediening. Met transparante bladen die uit het zicht kunnen worden opgevouwen en drie SceneSwitch lichtinstellingen creëer je met deze lamp de perfecte sfeer in elke ruimte.

Gemakkelijk te ervaren

- Plafondventilator met inklapbare transparante bladen
- Eenvoudig te installeren, veilig te gebruiken
- Krachtige, betrouwbare prestaties
- Het hele jaar door te gebruiken
- Geniet van een heerlijk briesje
- Handige timers

Sfeervol lichteffect

- Helder en toch comfortabele plafondverlichting

Eersteklas kwaliteit

- Stille motor

Kenmerken

Intrekbare plafondventilator met transparante bladen

Nooit meer schaduwen op het plafond: deze ventilator heeft transparante bladen die in de lamp opgevouwen worden, zodat ze buiten zicht blijven als de ventilator niet gebruikt wordt.

Eenvoudig te installeren, veilig te gebruiken

De intrekbare Philips LED-plafondverlichting heeft strenge veiligheidstesten doorstaan en heeft waterbestendige schroeven en een stevig ontwerp, evenals andere belangrijke veiligheidsfuncties.

Krachtige, betrouwbare prestaties

De Philips LED-plafondverlichting met ventilator is ontworpen voor een krachtige luchtcirculatie en betrouwbaarheid. De brede ventilatorbladen verplaatsen een groot volume aan lucht om een zo groot mogelijke verkoelende luchtstroom te bieden.

Het hele jaar door te gebruiken

Met uitvoeringsmodi voor zowel de zomer als de winter heb je altijd de beste instellingen om de lucht in je ruimte het hele jaar door te circuleren.

Geniet van een heerlijk briesje

Ga met de functie Natural Breeze voor een eilandbriesje in elke ruimte van je huis. Met deze functie zijn de snelheidsinstellingen van de ventilator dynamisch.

Handige timers

Kies uit twee verschillende timers die je licht uitdoen na een bepaalde tijd. Je kunt ze instellen met de afstandsbediening.

Helder en toch comfortabele plafondverlichting

De Philips LED-plafondlamp met ventilator biedt krachtig helder en toch comfortabel licht voor je huis. Je kunt deze bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening of een wandschakelaar.

Stille motor

De Philips LED-plafondlamp met ventilator heeft een stille motor die de lucht in de kamer laat circuleren zonder veel geluid.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: Goud
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 15 jaar
- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700-4000-6500 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 128

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Keuken, Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer, Kantoor
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen met ventilator
- EyeComfort: Ja
- Extra functies: Afstandsbediening

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 290 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.9

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 5,8 kg
- Totale hoogte: 420 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 510 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 4500
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Instelbaar wit licht
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169279124
- Nettogewicht: 5,8 kg
- Brutoweight: 9,74 kg
- Hoogte: 28,5 cm
- Lengte: 54,8 cm
- Breedte: 54,8 cm



Publicatiedatum:
2026-06-06
Versie: 0.259

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.