

PHILIPS

Plafondverlichting,
24 W

Plafondlampen

4000 K

Zwart

SceneSwitch

8720169301313



Eén armatuur. Uw schakelaar. Drie lichtinstellingen

Creëer de juiste sfeer door de helderheid aan te passen. Met Philips SceneSwitch LED-plafondverlichting profiteer je van drie helderheidsinstellingen, die perfect zijn voor elk moment. Er is geen dimmer of aanvullende installatie nodig, je hebt alleen je bestaande schakelaar nodig.

Ontworpen voor uw huiskamer en slaapkamer

- Perfect voor ontspanning en een praatje
- Creëer een stijlvolle en uitnodigende sfeer

Gemakkelijk te ervaren

- Deze lamp is perfect voor aan de wand of het plafond en geeft je de vrijheid om je interieur helemaal naar eigen voorkeur in te richten.
- Eenvoudige installatie

Lichteffect

- Gelijkmatische lichtverdeling

Eersteklas kwaliteit

- EyeComfort – licht dat prettig voor de ogen is

Kenmerken

Perfect voor ontspanning en een praatje

De woonkamer is het hart van elk huis, een plek waar de bewoners samenkomen en gasten ontvangen. De verlichting voor deze leefruimte en slaapkamer moet flexibel zijn en gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de verschillende momenten van de dag. Nauwkeurige plaatsing van verschillende lichtbronnen en spelen met lichtlagen helpt een ruimtelijk gevoel te scheppen en de kamer een warme en uitnodigende sfeer te geven.

Creëer een stijlvolle sfeer



Deze lamp past bij de stijl, trends en levensstijl van nu en sluit aan op uw interieur. Bovendien creëert de lamp de sfeer die u altijd al hebt gewenst.

Bevestiging geschikt voor wand of plafond

Eenvoudige installatie

Eenvoudig te installeren. Bevestig of hang de lamp aan de muur of het plafond, steek de stekker in het stopcontact en de lamp is klaar voor gebruik.

Gelijkmatige lichtverdeling

Verlicht uw ruimtes gelijkmatig en uniform.

Eyecomfort

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Philips LED-lampen geven niet alleen comfortabel licht, maar blijven dat ook doen gedurende hun hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur. Stap over naar licht dat prettig voor de ogen is. Uw ogen zullen u dankbaar zijn.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 20 jaar
- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 20.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 116,7 lm/W

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Eetkamer, Keuken, Woonkamer
- Stijl: Modern
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: SceneSwitch

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 195 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,85 kg
- Totale hoogte: 80 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 389 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 2800
- Lichtkleur: 4000
- Netspanning: 220-240 V AC
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169301313
- Nettogewicht: 0,85 kg
- Brutogewicht: 1,47 kg
- Hoogte: 47,5 cm
- Lengte: 10,5 cm
- Breedte: 47 cm



Publicatiedatum:
2025-09-17
Versie: 0.231

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com