

PHILIPS

Bol 75 W G95 E27

Smart LED

Instelbaar wit licht, slimme lamp

Tot 1055 lumen

Eenvoudig te installeren

Bediening met app of stem



8720169303058



Slimme verlichting voor het dagelijkse leven

Philips LED-lampen geven mooi warmwit licht, gaan bijzonder lang mee en besparen onmiddellijk veel energie. Met een puur en elegant ontwerp is deze lamp de perfecte vervanging voor je oude traditionele lampen.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: G95
- Fitting: E27
- Type glas: Mat
- Dimbaar: Ja
- Lampafwerking: Mat

Lampafmeting

- Gewicht: 0,09 kg

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 25 jaar
- Lumenbehoudfactor: 70%
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): ≥ 80
- Kleurtemperatuur: 2700-6500 K
- Lichtkleurcategorie: Instelbaar wit
- Nominale lichtstroom: 1055 lm
- Opstarttijd: < 0.5 s
- Opwarmtijd tot 60% licht: direct op volledige lichtsterkte
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 95 lm/W

Diversen

- EyeComfort: Ja

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 75 mA

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8720169303058
- EOC: 872016930305800
- Producttitel: PHI WFB 75W G95 E27 827-65 TW 1PF/6

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: AC 220-240 V
- Energie-efficiëntielabel (EEL): F
- Energieverbruik: 11 W
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 11

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 139 mm
- Totale lengte: 139 mm
- Totale breedte: 95 mm

Nominale waarden

- Nominale levensduur: 25.000
- Nominale lichtstroom: 1055 lm
- Nominale vermogen: 11 W

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- EPREL-registratienummer: 1877821
- Meetreferentie van lichtstroom: Sphere

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: Yes
- Wifi: Wireless G
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. aantal accessoires: 9999
- Communicatieprotocol: Bluetooth, Wifi (2,4 GHz)

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8720169303058
- Nettogewicht: 0,1 kg
- Brutogewicht: 0,21 kg
- Hoogte: 18,5 cm
- Lengte: 10,5 cm
- Breedte: 10,5 cm



Publicatiedatum:
2025-09-10
Versie: 0.124

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com