

PHILIPS

Peridot
inbouwverlichting

Inbouwlampen

Geen lamp

Nikkel

8721103037053



Ontworpen voor eenvoud en gemak

Philips Peridot verlichting is ontworpen voor eenvoud en gemak. Dankzij de gebruiksvriendelijke klem kun je de lamp vervangen zonder dat je de armatuur hoeft te vervangen. Het resultaat: probleemloos onderhoud zonder schade aan plafonds en zonder dat er nieuwe bedrading nodig is.

Gebruiksgemak

- Is het tijd om de lamp te vervangen? Geen zorgen. Dat kan zonder de armatuur te verwijderen of het plafond te beschadigen. Je hoeft alleen de bevestigingsclip te verwijderen, de oude lamp eruit te halen en een nieuwe te plaatsen. Plaats vervolgens de bevestigingsclip terug en je bent klaar.

Eenvoudige installatie

- Aansluiten is kinderspel. Het armatuur wordt op zijn plek gehouden door de ingebouwde clips aan weerszijden, dus je hebt geen schroeven nodig. Met de GU10-aansluitkabel kun je eenvoudig een lamp bevestigen.

Prestaties

- Het robuuste maar veelzijdige metalen ontwerp maakt de Philips Peridot geschikt voor de meeste binnenomgevingen. Verkrijgbaar in een vierkante of een ronde versie met een zwarte, witte of metallic afwerking. Kies voor een vaste kop of een kop die je kunt draaien tot een hoek van 30 graden. Wordt geleverd met 5 jaar garantie.

Kenmerken

Eenvoudig lampen vervangen

Is het tijd om de lamp te vervangen? Geen zorgen. Dat kan zonder de armatuur te verwijderen of het plafond te beschadigen. Je hoeft alleen de bevestigingsclip te verwijderen, de oude lamp eruit te halen en een nieuwe te plaatsen. Plaats vervolgens de bevestigingsclip terug en je bent klaar.

Makkelijk aan te sluiten

Aansluiten is kinderspel. Het armatuur wordt op zijn plek gehouden door de ingebouwde clips aan weerszijden, dus je hebt geen schroeven nodig. Met de GU10-aansluitkabel kun je eenvoudig een lamp bevestigen.

Optimale levensduur

Het robuuste maar veelzijdige metalen ontwerp maakt de Philips Peridot geschikt voor de meeste binnenomgevingen. Verkrijgbaar in een vierkante of een ronde versie met een zwarte, witte of metallic afwerking. Kies voor een vaste kop of een kop die je kunt draaien tot een hoek van 30 graden. Wordt geleverd met 5 jaar garantie.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: Nikkel
- Materiaal: Metaal

Duurzaamheid

- Nominale levensduur: 50.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief batterijen: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Nee
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Opwarmtijd tot 60% licht: 2

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Badkamer, Keuken, Eetkamer, Woonkamer
- Stijl: Contemporary
- Type: Inbouwlampen
- LED-innovaties: EyeComfort

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,104 kg
- Inbouwafstand: 50 mm
- Totale hoogte: 30 mm
- Totale lengte: 90 mm
- Totale breedte: 90 mm
- Inbouwopening inbouwplafondlamp: 6.8 cm x 6.8 cm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Lamptechnologie: Led
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Nee
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd
- Aantal lichtbronnen: 1

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten:
No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Not applicable
- Compatibele besturingssystemen:
Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8721103037053
- Nettogewicht: 0,31 kg
- Brutogewicht: 0,41 kg
- Hoogte: 30,6 cm
- Lengte: 5,7 cm
- Breedte: 12 cm



Publicatiedatum:
2026-07-08
Versie: 0.409

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com