

PHILIPS

Filamentlamp,
amberkleurig, 25W T30
E27

LED

1800K


270 lm

15.000 uur

Dimmen



8721103049070



Versier je huis met natuurlijk licht

Deze lamp heeft een elegant, vintage ontwerp en is zowel decoratief als functioneel. De zichtbare filamentspiraal geeft helder, natuurlijk licht met een uitstekende kleurweergave. Bespaar direct energie met een lamp die 15.000 uur meegaat.

Hoogwaardig licht

- Ontworpen voor uw oogcomfort

LED-lamp van hoge kwaliteit die tientallen jaren meegaat

- Licht dat ware kleuren laat zien

Altijd mooi om te zien, zowel aan als uit

- Klassieke glas LED

Vintage lamp met spiraalfilament

- Deze lamp is ontworpen voor elegantie én prestaties, met een vintage ontwerp en een zichtbaar spiraalfilament. Voeg wat stijl en elegantie toe aan elke kamer, of de lamp nu is ingeschakeld of niet.

Slank spiraalfilament met hoogwaardige prestaties

- Het delicate spiraalfilament voegt iets extra's toe aan de esthetische uitstraling van de lamp. Creëer een warme en gastvrije sfeer met zacht en natuurlijk licht, met een uitstekende kleurweergave van CRI 90.

Kenmerken

Ontworpen voor het comfort van je ogen



Harde verlichting is vermoeiend voor de ogen. Te fel licht is verblindend. Te zacht licht geeft flikkering. U kunt nu uw omgeving aangenaam verlichten met LED's die comfortabel zijn voor uw

ogen en de perfecte sfeer in huis creëren.

Licht dat ware kleuren laat zien



Zie de ware kleuren van je kleding als je iets uit je kledingkast kiest om aan te trekken. Je kunt zelfverzekerd een rode jurk met rode schoenen combineren, omdat je weet dat de kleuren perfect bij elkaar passen.

Glashelder design

De look waar je van houdt, de prestaties die je verwacht. Klassieke designs met helder glas die het prachtige sprankelende licht van traditionele gloeilampen nabootsen. Voor de perfecte vormgeving in je hele huis.

Vintage lampontwerp Slank filament met hoogwaardige prestaties

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Lampvorm: Niet-richtbare lamp
- Fitting: E27
- Lampafwerking: Amber
- Dimbaar: Ja
- Lampmateriaal: Glas

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 15.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja

Lichtkenmerken

- Bundelhoek: 300
- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 1800 K
- Nominale lichtstroom: 270 lm
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 87

Diversen

- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Decoratief, Dimbaar

Verpakkingsinformatie

- EAN: 8721103049070
- EOC: 872110304907000
- Producttitel: LED T30 25W 1800K E27 Amber SP DIM 1PF/4

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5
- Spanning: AC 220-240 V
- Vermogensequivalent: 25
- Energieverbruik: 3,1
- Energieverbruik kWh/1.000 uur: 4

Afmetingen en gewicht van product

- Totale hoogte: 130 mm
- Totale lengte: 130 mm
- Totale breedte: 30 mm

Technische specificaties

- Frequentie: 50-60
- Lamptechnologie: Led

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten:
No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode:
Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103049070
- Nettogewicht: 0,03 kg
- Brutoweight: 0,04 kg
- Hoogte: 17,7 cm
- Lengte: 4,6 cm
- Breedte: 7,5 cm



Publicatiedatum:
2026-06-10
Versie: 0.197

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.