

PHILIPS

Valen
plafondverlichting 22 W

Plafondlampen

2200 - 6500 K

Zwart

Dimbaar; afstandsbediening;
instelbaar wit licht; WarmGlow

8721103051059



Creëer moeiteloos de gewenste sfeer met één druk op de knop

Philips LED All-In-One plafondverlichting biedt flexibiliteit en gemak: met slechts enkele klikken op de afstandsbediening kun je de lichtinstellingen aan je eigen voorkeuren aanpassen. Comfortabel licht dat aangenaam is voor je ogen. Creëer de gewenste sfeer met verlichting die bij jou past.

Hoogwaardig licht

- EyeComfort - licht dat prettig voor je ogen is

Vervolledig je interieur met kleur

- Superslank ontwerp

Gemakkelijk te ervaren

- Eenvoudige installatie

Bediening

- Geniet optimaal van elk moment. Tunabel met dimfuncties (afstandsbediening inbegrepen)
- Instelbare kleurtemperatuur en helderheid

Kenmerken

EyeComfort - licht dat prettig voor je ogen is



Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering,

stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Deze Philips LED-verlichting geeft niet alleen comfortabel licht, maar blijft dat ook doen gedurende de hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur.

Superslank ontwerp

Slank ontwerp, ideaal voor kamers met een laag plafond, valt gelijk met het oppervlak.

Eenvoudige installatie

Eenvoudig te installeren. Bevestig of hang de lamp aan de muur of het plafond, steek de stekker in het stopcontact en de lamp is klaar voor gebruik.

Geniet optimaal van elk moment. Tunabel met dimfuncties (afstandsbediening inbegrepen)

Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening stel je het perfecte lichtniveau in voor jouw stemming.

Instelbare kleurtemperatuur en helderheid

Verander de stemming en sfeer in een kamer door de kleurtemperatuur en helderheid aan te passen. Zo heb je altijd het juiste licht voor elk moment.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/dag): 20 jaar
- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 20.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief batterijen: Nee
- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2200-6500 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 130 lm/W

Diversen

- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, Afstandsbediening, Instelbaar wit, WarmGlow

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 190 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 1,5 kg
- Totale hoogte: 20 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 421 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 2900 (@2700K)
- Lichtkleur: 2200-6500 K
- Netspanning: 220-240 V AC
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse II - dubbel geïsoleerd

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103051059
- Nettogewicht: 1,25 kg
- Brutoweight: 1,55 kg
- Hoogte: 42,5 cm
- Lengte: 4,8 cm
- Breedte: 42,5 cm



Publicatiedatum:
2025-09-20
Versie: 0.256

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com