

PHILIPS

Afstandsbediening voor
plafondlamp 24 W


Plafondlampen

4000/6500/2700K

Zwart

Dimbaar; afstandsbediening;
instelbaar wit licht

8721103057563



Creëer moeiteloos de gewenste sfeer met één druk op de knop

Philips LED All-In-One plafondverlichting biedt flexibiliteit en gemak: met slechts enkele klikken op de afstandsbediening kun je de lichtinstellingen aan je eigen voorkeuren aanpassen. Comfortabel licht dat aangenaam is voor je ogen. Creëer de gewenste sfeer met verlichting die bij jou past.

Gemakkelijk te ervaren

- Eenvoudige installatie

Lichteffect

- SceneSwitch Color Change
- Gelijkmatische lichtverdeling

Eersteklas kwaliteit

- EyeComfort – licht dat prettig voor de ogen is

Bediening

- Handige dimfunctie met stapsgewijze helderheidsregeling (afstandsbediening inbegrepen)

Kenmerken

Eenvoudige installatie

Eenvoudig te installeren. Bevestig of hang de lamp aan de muur of het plafond, steek de stekker in het stopcontact en de lamp is klaar voor gebruik.

SceneSwitch Color Change

Met SceneSwitch Color Change kunt u de algemene sfeer van een leefruimte thuis instellen. Blijf geconcentreerd met koel daglicht, wees productiever met koelwit licht of ontspan u met warmwit licht. Zo kan u de lampen in huis zo instellen op basis wat u aan het doen bent.

Gelijkmatige lichtverdeling

Verlicht uw ruimtes gelijkmatig en uniform.

Eyecomfort

Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Philips LED-lampen geven niet alleen comfortabel licht, maar blijven dat ook doen gedurende hun hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur. Stap over naar licht dat prettig voor de ogen is. Uw ogen zullen u dankbaar zijn.

Handige dimfunctie met stapsgewijze helderheidsregeling (afstandsbediening inbegrepen)

Pas het lichtniveau aan op je stemming of activiteit.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Gemiddelde levensduur (bij 2,7 uur/ dag): 20 jaar
- Aantal schakelcycli: 15.000
- Nominale levensduur: 20.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 2700-4000-6500 K
- Opwarmtijd tot 60% licht: 2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 100 lm/W

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Eetkamer, Woonkamer
- Stijl: Contemporary
- Type: Plafondlampen
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, Afstandsbediening, Instelbaar wit

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 198 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.5

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,84 kg
- Totale hoogte: 60 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 300 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 2400
- Lichtkleur: 4000/6500/2700
- Netspanning: 220-240 V AC
- Dimbare lamp: Ja
- IP-classificatie: IP20 | Bescherming tegen vingers
- Beschermingsklasse: Klasse I - geaard

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8721103057563
- Nettogewicht: 0,84 kg
- Brutogewicht: 1,05 kg
- Hoogte: 35 cm
- Lengte: 34,5 cm
- Breedte: 8 cm



Publicatiedatum:
2025-08-30
Versie: 0.338

© 2025 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com