

PHILIPS

Philips Skylight VitaUp Groot EU

Ondersteunt aanmaak van
vitamine D

Ervaar daglicht binnenshuis

Groot



8721103138958



Haal het daglicht in huis

Philips Skylight VitaUp. Natuurlijk daglicht-ervaring met vitamine D ondersteuning. Met de VitaUp module, ontworpen om de natuurlijke vitamine D-productie van je lichaam te ondersteunen.

Vitamine D-productie

- Ondersteunt aanmaak van vitamine D

Ervaar de buitenlucht binnen

- Ervaar de buitenlucht binnen

Volgt het verloop van zonlicht

- Volgt het verloop van zonlicht

Een natuurlijke daglichtervaring

- Een natuurlijke daglichtervaring

Licht dat bij je activiteiten past

- Licht dat bij je activiteiten past

Simpele installatie en bediening

- Simpele installatie en bediening

Kenmerken

Ondersteunt aanmaak van vitamine D



VitaUp UV-B-module ondersteunt de natuurlijke aanmaak van vitamine D in je lichaam; getest en veilig; schakelt automatisch uit na 8 uur of met de afstandsbediening. * Onderzoek toont aan dat vitamine D een belangrijke rol speelt bij het ondersteunen van je fysieke en emotionele welzijn.

Ervaar de buitenlucht binnen



Ontworpen om de natuurlijke helderheid, schakeringen en diepte van zonlicht na te bootsen, waardoor het lijkt alsof er binnen daglicht is

Volgt het verloop van zonlicht



Auto Day Rhythm past de helderheid en lichtkleur automatisch aan om het natuurlijke verloop van daglicht na te bootsen

Een natuurlijke daglichtervaring




De geïntegreerde BioUp-motor zorgt voor helder, wit daglicht voor verbeterde focus en warm, gezellig licht om lekker te ontspannen

Licht dat bij je activiteiten past



Vijf vooraf ingestelde scènes geïnspireerd op daglicht, van helder wit tot gezellig en ontspannen

Simpele installatie en bediening



Eenvoudig en snel te installeren zonder speciaal gereedschap of ingewikkelde handelingen; met intuïtieve afstandsbediening

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: White
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 50.000
- Nominale levensduur: 25.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met afstandsbediening: Ja
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Ja

Lichtkenmerken

- Kleurweergave-index (CRI): 90
- Kleurtemperatuur: 3500-7500
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 59,7

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Badkamer, Keuken, Slaapkamer, Woonkamer, Thuis kantoor, Hal
- Stijl: Modern
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: NatureConnect
- Extra functies: VitaUp

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 630, 310 mA

Opgenomen vermogen

- Arbeidsfactor: 0.9
- Energieverbruik: 67

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 11 kg
- Totale hoogte: 88 mm
- Totale lengte: 932 mm
- Totale breedte: 603 mm

Service

- Garantie: 5 jaar

Technische specificaties

- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: LS 5300
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Instelbaar wit licht
- Netspanning: 110-240 V AC
- IP-classificatie: IP44
- Beschermingsklasse: Klasse I – geaard

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Compatibele besturingssystemen: Niet van toepassing
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8721103138958
- Nettogewicht: 9,8 kg
- Brutogewicht: 15,18 kg
- Hoogte: 68,5 cm
- Lengte: 104,7 cm
- Breedte: 17,5 cm



Publicatiedatum:
2026-07-18
Versie: 0.273

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com