

PHILIPS

Mycena draagbare lamp

Draagbare lampen

4000/3000/6500K

Zwart

Dimbaar; meerdere
kleurtemperaturen

8721103148445



Decoreer met draagbaar licht

Deze minimalistische tafellamp heeft een oplaadbare accu van 1800 mAh die tot 6 uur betrouwbare, draadloze verlichting levert zonder dat de lichtkwaliteit achteruit gaat. Het constante licht van 150 lumen dat wordt uitgestraald, zorgt voor een perfect helderheidsniveau voor ontspannende avondjes of voor het creëren van een knusse sfeer. Kies uit drie opties voor wit licht (Helder daglicht 6500K, Koelwit 4000K of Warm 3000K) kun je de sfeer eenvoudig aanpassen voor iedere kamer; van woon- en slaapkamers tot keukens. De intuïtieve bediening zorgt voor moeiteloos gebruik; tik om te schakelen tussen lichttonen of druk lang op de toets om de helderheid aan te passen.

Hoogwaardig licht

- EyeComfort - licht dat prettig voor je ogen is

Vervolledig je interieur met kleur

- Expressieve en elegante vormgeving
- Verkrijgbaar in 3 kleuropties

Bediening

- Dimbaar

Kenmerken

EyeComfort - licht dat prettig voor je ogen is



Licht van slechte kwaliteit kan zorgen voor vermoeide ogen. We spenderen allemaal veel tijd binnen door, daarom

is het belangrijker dan ooit dat uw huis goed verlicht is. Onze producten voldoen aan de strengste testcriteria voor onder andere flikkering, stroboscoopeffecten, verblinding, kleurweergave en dimeffecten, zodat ze voldoen aan de EyeComfort-eisen. Deze Philips LED-verlichting geeft niet alleen comfortabel licht, maar blijft dat ook doen gedurende de hele levensduur. Ze geven meer dan tien jaar consistente lichtkwaliteit, uitvoer en kleur.

Expressieve en elegante vormgeving

Een strak, modern ontwerp geeft elke kamer een stijlvolle en elegante uitstraling.

Verkrijgbaar in 3 kleuropties

Kies de kleur die het beste bij je bestaande kleurschema's past.

Dimbaar

U kunt de sfeer aanpassen door het LED-helderheidsniveau te verminderen, van helderwit licht naar een gezellige gloed - zoals bij traditionele lampen.

Specificaties

Lampkenmerken

- Beoogd gebruik: Binnen
- Dimbaar: Ja

Design en afwerking

- Kleur: Zwart
- Materiaal: Metaal, Kunststof

Duurzaamheid

- Aantal schakelcycli: 20.000
- Nominale levensduur: 20.000

Milieu

- Het product weggooien: Zorg ervoor dat je de lokale wetgeving volgt aan het einde van de (economische) levensduur van het product en gooi het niet weg bij het normale huishoudafval. Door het product op de juiste manier af te voeren, voorkom je mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Inclusief batterijen: Ja
- Dimbaar met afstandsbediening: Nee
- Vast ingebouwde LED-lamp: Ja
- Inclusief afstandsbediening: Nee

Lichtkenmerken

- Kleurconsistentie: 6 SDCM
- Kleurweergave-index (CRI): 80
- Kleurtemperatuur: 3000/4000/6500
- Opwarmtijd tot 60% licht: <2
- Lichtrendement (gespec.) (nom.): 75

Diversen

- Speciaal ontworpen voor: Slaapkamer, Woonkamer
- Stijl: Contemporary
- Type: Draagbare lampen
- EyeComfort: Ja
- LED-innovaties: EyeComfort
- Extra functies: Dimbaar, Meerdere kleurtemperaturen

Andere eigenschappen

- Lampstroom: 400 mA

Afmetingen en gewicht van product

- Nettogewicht: 0,36 kg
- Totale hoogte: 204 mm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Diameter: 156 mm
- Totale lichtstroom in lumen van armatuur: 150
- Lamptechnologie: Led
- Lichtkleur: Instelbaar wit licht
- Netspanning: DC 5
- Batterijtype: INR18650
- IP-classificatie: IP20
- Beschermingsklasse: Klasse III – extra lage veiligheidsspanning
- Lichtbron vervangbaar: Nee

De lamp

- Software geschikt voor upgrades: Nee

Wat wordt ondersteund

- Compatibel met de functie Effecten: No
- Vastgestelde ondersteuningsperiode: Not applicable
- Communicatieprotocol: Niet van toepassing

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC – product: 8721103148445
- Nettogewicht: 0,36 kg
- Brutoweight: 0,44 kg
- Hoogte: 21,4 cm
- Lengte: 18 cm
- Breedte: 18 cm



Publicatiedatum:
2026-06-13
Versie: 0.205

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.