

PHILIPS

Стенна лампа Creek
60 W E27 без крушка

myGarden

Без лампа

Бяло

Водоустойчивост



15381/31/16



Радвайте се на една прекрасна градина

Този бял, насочен надолу аплик за стена Philips myGarden е един очарователен център на вниманието пред входната ви врата. Изработен от висококачествен алуминий и излъчващ енергоспестяваща, мека бяла светлина, за да се наслаждавате на своята красива градина.

Украсете градината си със светлина

- Декоративно външно осветление
- Изберете традиционния стил
- Изберете външно осветление за стена
- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

Осветете градината си с висококачествена светлина

- Пестене на енергия
- Мощна светлина

Лесен начин да осветите външните си пространства

- Защита от атмосферни въздействия

Акценти

Декоративно външно осветление

Външното осветление може да украси градината или откритите ви пространства с привличащи окото светлинни ефекти, за да се радвате на стилно осветени пътеки или на идеалната атмосфера за незабравимите вечери с вашите приятели и семейство. Затова Philips създаде myGarden – гама красиви външни осветителни тела със собствен стил и функционалност, които ще ви помогнат да покажете най-доброто от вашите открити пространства в избора от вас стил.

Изберете традиционния стил

Създадена в Европа, тази лампа с уникален, емблематичен дизайн ще ви помогне да създадете традиционна атмосфера във вашите открити пространства.

Изберете външно осветление за стена

Покажете най-доброто от вашите открити пространства с това осветително тяло за стена, идеално за монтиране близо до входната врата или на стените на терасата.

Висококачествени материали

Тази лампа Philips е създадена специално за използване на открито. Устойчива и проектирана за дълъг живот, тя ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработена от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

Пестене на енергия



Това осветително тяло Philips пести енергия, в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

Мощна светлина

Тази външна лампа излъчва мощна топла бяла светлина. Ярък сноп светлина за вашата градина или тераса.

Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Алуминий

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Classic
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,633 kg
- Височина: 24 cm
- Дължина: 17,5 cm
- Ширина: 20 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: E27
- Включена мощност на лампата: –
- Максимална мощност на лампата за смяна: 60
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718291443490
- Нето тегло: 0,63 kg
- Брутно тегло: 0,85 kg
- Височина: 25,9 cm
- Дължина: 18,3 cm
- Ширина: 21,3 cm



Дата на издаване:
2025-05-26
Версия: 0.391

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com