

PHILIPS

Стенна лампа Calgary
60 W E27 без крушка

myGarden

Без лампа

Инокс

Водоустойчивост

17474/47/PN



Осветлете входа си

Цилиндричният аплик за стена Calgary с външен вид от полирана неръждаема стомана добавя модерен вид на вашата стена. Той осветява входа ви с разсеяна и топла светлина.

Внесете стил в градината си

- Изберете съвременния стил
- Изберете външно осветление за стена
- Висококачествена неръждаема стомана

Съчетайте своя външен стил

- Предназначена за използване на открито – с водоустойчивост по IP44

Специални характеристики

- Лесна настройка за всякакво приложение

Украсете градината си със светлина

- Декоративно външно осветление

Акценти

Изберете съвременния стил

Създадена в Европа, тази лампа с уникален, емблематичен дизайн ще ви помогне да създадете съвременна атмосфера във вашите открити пространства.

Изберете външно осветление за стена

Покажете най-доброто от вашите открити пространства с това осветително тяло за стена, идеално за монтиране близо до входната врата или на стените на терасата.

Висококачествени материали

Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествена неръждаема стомана.

Предназначена за използване на открито

Тази външна лампа Philips е специално проектирана за влажна външна среда. Тя е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от водни пръски, тя е най-разпространена и идеална за общи нужди на открито.

Лесна настройка

Декоративно външно осветление

Външното осветление може да украси градината или откритите ви пространства с привличащи окото светлинни ефекти, за да се радвате на стилно осветени пътеки или на идеалната атмосфера за незабравимите вечери с вашите приятели и семейство. Затова Philips създаде myGarden – гама красиви външни осветителни тела със собствен стил и функционалност, които ще ви помогнат да покажете най-доброто от вашите открити пространства в изборения от вас стил.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Инокс
- Материал: Стъкло, Неръждаема стомана

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,875 kg
- Височина: 15,5 cm
- Дължина: 14 cm
- Ширина: 10 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Мрежово захранване: Обхват 220 V – 240 V, 50 – 60 Hz
- LED лампи: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: E27
- Включена мощност на лампата: –
- Максимална мощност на лампата за смяна: 60 W
- IP код: IP44

- Клас на защита: Клас II
- Подменящи се светлинни източници: Да
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718696176757
- Нето тегло: 0,79 kg
- Брутно тегло: 0,85 kg
- Височина: 16,5 cm
- Дължина: 11 cm
- Ширина: 14,5 cm



Дата на издаване:
2025-02-24
Версия: 0.430

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com