

PHILIPS

Стенно осветление Fit 2x

Стенно осветление

2700 K

Бяло

Осветление, подходящо за
димирание; водоустойчиво



34058/11/16



Освежете се с прекрасна естествена светлина

Монтирайте стенното осветление Philips myBathroom Fit хоризонтално или вертикално, точно както пожелаете. Синтетичният дифузор разпръсква красива топла бяла светодиодна светлина в банята ви. Хромираните акценти ще допълнят помещението със стил.

Подходящите светлинни решения

- Пестене на енергия
- Висококачествена LED светлина
- Топла бяла светлина
- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

Специални характеристики

- Възможно е вертикално и хоризонтално монтиране на стената

Създадено за банята ви

- IP44, идеално пригодена за банята ви
- Реален цвят на кожата ви и висококачествена светлина

Акценти

Пестене на енергия



Тази енергоспестяваща лампа Philips пести енергия в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

Висококачествена LED светлина



LED технологията, вградена в тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

Топла бяла светлина




Светлината може да има различна цветна температура, която се посочва в единици, наречени Келвин (К). Лампите с ниска стойност в Келвин излъчват топла, по-уютна светлина, докато тези с по-висока стойност създават хладна, по-енергизираща светлина. Тази лампа Philips предлага топла бяла светлина за уютна атмосфера.

5 години гаранция за светодиодна система




Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

Вертикално и хоризонтално



Тази лампа може да се монтира вертикално и хоризонтално – така, както пожелаете.

IP44 – подходяща за баня



Тази лампа за баня Philips е специално проектирана за влажна среда. Тя е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от водни пръски, тя е най-разпространена и идеална за употреба в банята.

Реален цвят на кожата



Тази лампа за баня Philips кара цветовете да се отразяват по естествен и точен начин. Точно както слънчевата светлина.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал
- Цвят на корпуса: Хром

Включена допълнителна функция/аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Идеално за хоризонтално/вертикално монтиране: Да

Разни

- Специално предназначено за: Баня, Кухня, Коридор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, Водоустойчивост

Други характеристики

- Ефикасност: 81 lm/W

Захранване

- Входно напрежение: SELV

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,500 kg
- Височина: 6,3 cm
- Дължина: 33,3 cm
- Ширина: 6,4 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 400
- Технология на лампите: 230 V
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- LED лампи: Да
- Вграден LED: Да
- Включен източник на светлина с енергиен клас: G
- Брой лампи: 2
- Включена мощност на лампата: 4.9
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас II
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Код за защита от проникване: IP44 | Защита от проводници, устойчивост на пръски
- Клас на защита IEC: Клас на безопасност II
- Брой светлинни източници: 2

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718291455349
- Нето тегло: 0,5 kg
- Брутно тегло: 0,65 kg
- Височина: 37,2 cm
- Дължина: 10,5 cm
- Ширина: 10,5 cm



Дата на издаване:
2025-04-19
Версия: 0.629

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com