

PHILIPS

лампа тип Спот

LED лампи

3 W – 35 W

GU10

Мека бяла светлина



8718699628253



Светлина, която лесно се приема от очите ви

Светлината с лошо качество може да създаде напрежение в очите. За правилното осветление във вашия дом това е най-важното. Светодиодните лампи на Philips отговарят на строгите тестови критерии за осигуряване на нашите изисквания за комфорт на очите.

Спецификации

Характеристики

- Подходящи за димиране: Не
- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: GU10
- Контакт: GU10
- Технология: LED лампи

Размери на лампата

- Височина: 5,4 cm
- Тегло: 0,024 kg
- Ширина: 5 cm

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 10 на
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Номинален живот: 10 000 h
- Брой цикли на включване и изключване: 15 000

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(a)
- Неизменен цвят: 6SDCM
- Индекс на предаване на цветовете (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Категория на цветовете на светлината: Топла бяла светлина
- Номинален светлинен поток: 230 lm
- Време за старт на лампата: <0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: Моментално пълно светлоотдаване

Други характеристики

- Ток през лампата: 27 mA
- Ефикасност: 76 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8718699628253
- EOC: 871869962825300
- Заглавие на продукта: LED 35W GU10 WW 230V 36D ND 3CT/6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.41
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 3 W
- Еквивалент във ватове: 35 W

Обявени стойности

- Обявен ъгъл на лъча: 36 градус(a)
- Обявен живот: 10 000 h
- Обявен светлинен поток: 230 lm
- Обявен пиков интензитет: 500 cd
- Обявена мощност: 3 W

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699628253
- Нето тегло: 0,090 kg
- Брутно тегло: 0,130 kg
- Височина: 11,400 cm
- Дължина: 5,100 cm
- Ширина: 10,500 cm
- Номер на материала (12NC): 929001250339



Дата на издаване:
2023-11-07
Версия: 0.248

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com