

# PHILIPS

Матирана крушка с  
нажежаема жичка 200 W  
A95 E27

LED

2700 K

3452 lm

15 000 ч.



8718699764630



## Ярко осветление с отлично качество на светлината

Светодиодните лампи Philips излъчват красива, топла бяла светлина, имат изключително дълъг живот, като моментално и значително намаляват потреблението на енергия. С изчистен и елегантен дизайн те са идеалният заместител на традиционните матирани крушки.

### Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

### Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години

### Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Обикновена светодиодна лампа за ежедневна употреба

# Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото - получавате отблясъка. При прекалено мекото - усещате трептенето. Сега можете

лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

**15 000 часа средна продължителност на живот**



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

**Обикновена светодиодна лампа за ежедневна употреба**

Ежедневното светодиодно осветление на Philips е идеално решение за основните ви нужди. Тези светодиоди Philips ви осигуряват красива светлина и отлична ефективност на разумна цена.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

## Размери на лампата

- Височина: 16,5 cm
- Ширина: 9,5 cm

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

**Характеристики на светлината**

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 3452 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K
- Свързана цветна температура (номинална): 2700 K
- Светлинен поток: 3 452 lm
- Стробоскопичен ефект: 0,4
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 150,00 lm/W

**Разни**

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

**Други характеристики**

- Ефикасност: 150 lm/W
- Съответствие с RoHS за ЕС: Да

**Информация за опаковката**

- EAN: 8718699764630
- EOC: 871869976463000
- Заглавие на продукта: LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

**Захранване**

- Фактор на мощността (фракция): 0.51

**Потребявана електроенергия**

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 200 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): D
- Консумация на електроенергия: 23 W

**Размери и тегло на продукта**

- Дължина: 16,5 cm

**Обявени стойности**

- Номинален полезен живот: 15 000

**Технически данни**

- Работна честота: 50-60 Hz
- Диаметър: 95 mm
- Регистрационен номер на EPREL: 374908
- Справка за измерване на поток: Sphere
- Стойност на мигане (PstLM): 1
- Честота на линията: 50 to 60 Hz
- Подходящи за димиране: Не
- Фасонка: E27

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC - продукт: 8718699764630
- Нето тегло: 0,1 kg
- Брутно тегло: 0,16 kg
- Височина: 22,6 cm
- Дължина: 10,2 cm
- Ширина: 13 cm



Дата на издаване:  
2025-06-13  
Версия: 0.540

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.