

# PHILIPS

Стенна лампа June 12  
W E27 P45 без крушка

myGarden

Без лампа

Сиво

Водоустойчивост



8719514385245



## Насладете се на красива градина

Украсете градината си в съвременен стил. Това светлосиво стенно осветление Philips myGarden привлича погледа с елегантния си силует. С енергоспестяваща, топла бяла светлина, то е все така елегантно и през нощта.

### Украсете градината си със светлина

- Декоративно външно осветление
- Изберете съвременния стил
- Изберете външно осветление за стена
- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

### Осветете градината си с висококачествена светлина

- Пестене на енергия
- Винаги в комплект с лампа Philips
- Мощна светлина

### Лесен начин да осветите външните си пространства

- Защита от атмосферни въздействия

# Акценти

## Декоративно външно осветление

Външното осветление може да украси градината или откритите ви пространства с привличащи окото светлинни ефекти, за да се радвате на стилно осветени пътеки или на идеалната атмосфера за незабравимите вечери с вашите приятели и семейство. Затова Philips създаде myGarden – гама красиви външни осветителни тела със собствен стил и функционалност, които ще ви помогнат да покажете най-доброто от вашите открити пространства в избория от вас стил.

## Изберете съвременния стил

Създадена в Европа, тази лампа с уникален, емблематичен дизайн ще ви помогне да създадете съвременна атмосфера във вашите открити пространства.

## Изберете външно осветление за стена

Покажете най-доброто от вашите открити пространства с това осветително тяло за стена, идеално за монтиране близо до входната врата или на стените на терасата.

## Висококачествени материали

Тази лампа Philips е създадена специално за използване на открито. Устойчива и проектирана за дълъг живот, тя ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработена от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

## Пестене на енергия



Това осветително тяло Philips пести енергия, в сравнение с традиционните светлинни източници, като ви позволява да спестявате пари от сметките си за електричество и да дадете своя принос за опазване на околната среда.

## Винаги в комплект с лампа Philips



В комплекта са включени висококачествени енергоспестяващи крушки Philips EcoLamp, за да получите най-добрия светлинен ефект.

## Мощна светлина

Тази външна лампа излъчва мощна топла бяла светлина. Ярък сноп светлина за вашата градина или тераса.

## Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за използване на открито, във влажна среда, и е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от пръски вода, което я прави универсална и идеална за използване на открито.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Сиво
- Материал: Метал

## Издръжливост

- Номинален живот: 10 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не

## Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

## Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,560 kg
- Обща височина: 195 mm
- Обща дължина: 195 mm
- Обща ширина: 135 mm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

## Технически данни

- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: E27
- Включена мощност на лампата: –
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас II
- Брой светлинни източници: 1



Дата на издаване:  
2025-09-06  
Версия: 0.280

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)