

PHILIPS

Стенна лампа Skies 14
W E27 P45 без крушка

Външни осветителни тела

Без лампа

Сиво

Водоустойчивост



8719514385344



Пестите със стил

Тази елегантна светлосива лампа за таван Philips ви приканва да се отпуснете с хубава книга под нейната светлина. С минималистичния си нюанс тя излъчва дифузна фронтална ярка светлина, която се разнася по стените и таваните.

Внесете стил в градината си

- Изберете съвременния стил
- Изберете външни осветителни тела за таван
- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

Специални характеристики

- Подходящи за монтаж на стена и таван
- Лесна настройка за лесно използване

Проектиран за градината ви

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Акценти

Изберете съвременния стил

Създадена в Европа, тази лампа с уникален, емблематичен дизайн ще ви помогне да създадете съвременна атмосфера във вашите открити пространства.


Изберете осветителни тела за таван

Покажете най-доброто от вашите открити пространства с това осветително тяло за таван, идеално за осветяване на входа на дома ви или терасата.

Висококачествени материали

Тази лампа Philips е създадена специално за използване на открито. Устойчива и проектирана за дълъг живот, тя ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработена от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

Монтиране на стена или таван



Монтирайте тази лампа на стената или тавана – така, както пожелаете.

Лесна настройка

Тази лампа и монтажните елементи са проектирани за лесен монтаж и всичко необходимо е приложено в кутията, например ключ и винт за монтаж. Има и ясни инструкции къде може да се монтира, плюс необходимата информация за водоустойчивост, обозначена с индекса IP.

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази външна лампа Philips е специално проектирана за влажна външна среда. Тя е преминала щателни изпитвания, гарантиращи нейната водоустойчивост. IP кодът съдържа две цифри: първата показва степента на защита от прах, а втората – от вода. Тази лампа е конструирана с IP44: защитена от водни пръски, тя е най-разпространена и идеална за общи нужди на открито.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Сиво
- Материал: Алуминий

Издръжливост

- Номинален живот: 10 000

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/аксесоар

- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не
- Идеално за монтиране на стена или таван: Да

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,000 kg
- Височина: 8,1 cm
- Дължина: 26 cm
- Ширина: 26 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Мрежово захранване: 50 – 60 Hz
- Включен източник на светлина с енергиен клас: без включена лампа към осветителното тяло
- Монтаж/фасонка: E27
- Включена мощност на лампата: –
- Максимална мощност на лампата за смяна: 14
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас II
- Брой светлинни източници: 2

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514385344
- Нето тегло: 1,07 kg
- Брутно тегло: 1,24 kg
- Височина: 279 mm
- Дължина: 95 mm
- Ширина: 274 mm



Дата на издаване:
2025-05-15
Версия: 0.350

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com