

PHILIPS

Спот лампа за таван/
стена Kosipo 4x

Лампи тип „Спот“ за таван
или стена

Без лампа

Бяло

ClickFix

8719514435278



Изживейте момента с радост

Philips my Living Contemporary е лампа тип Спот с елегантен дизайн и висококачествена светлина, подходящо за съвременния вкус, тенденции и стил на живот.

Съчетайте своя интериорен стил

- Елегантен и модерен дизайн

Специални характеристики

- Регулируемо спот тяло

Удовлетворете чувството си за стил

- Стилно бяло

Създадено за вашия хол и спалня

- Висококачествени материали

Осветление за вашето удобство и спокойствие

- ClickFix лесен монтаж

Акценти

Съвременна привлекателност Регулируемо спот тяло



Насочете светлината точно в посоката, която желаете, просто като регулирате, завъртите или наклоните спот тялото на лампата.

Стилно бяло

Семпло, нежно и винаги стилно, бялото е възхитителен, винаги актуален цвят, който внася чистота във всеки интериор.

Висококачествени материали

Тази лампа е изваяна от многопластови мотиви от висококачествен материал и първокласен завършек. Това осигурява стабилен и дълготраен продукт, който ще подобрява вашия дом за много години напред.

ClickFix лесен монтаж



Монтирайте осветлението си за вграждане лесно и без чужда помощ. Благодарение на ClickFix не са необходими още две ръце. Просто монтирайте скобата на тавана, свържете кабелите, след това щракнете и фиксирайте с едно движение.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Против ръжда и прах: Не
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- click!FIX монтаж: Да
- Дневен и нощен датчик: Не
- Насочени снопчета светлина: Не
- Подходящи за димиране: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- FFP – Безплатен пакет за фрустрация: Не
- Изцяло водоустойчиви: Не
- Вграден LED: Не
- Датчик за движение и дневен и нощен сензор: Не
- Сензор за движение: Не
- Идеален за създаване на атмосфера: Да
- Идеален за насочена светлина: Да
- Портативна: Не
- Включена е защитна втулка: Не
- Включено дистанционно управление: Не
- Издръжлив висококачествен материал: Да
- Свободно завъртане във всяка посока: Да
- Соларна електроенергия: Не
- Накланяща се глава (нагоре-надолу): Manual
- Зареждане от USB: Не
- Топла дневна светлина: Не
- В средата на стаята: Не
- В средата на стаята: Не
- Вид щепсел: No plug

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Лампи тип „Спот“ за таван или стена
- Допълнителни функции: ClickFix

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,465 kg
- Обща височина: 92 mm
- Обща дължина: 628 mm
- Обща ширина: 70 mm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: –
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Монтаж/фасонка: GU10
- Включена мощност на лампата: 5.5W
- Максимална мощност на лампата за смяна: 5,5
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници:
Да
- Брой светлинни източници: 4

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514435278
- Нето тегло: 1,47 kg
- Брутно тегло: 1,8 kg
- Височина: 67,3 cm
- Дължина: 11,3 cm
- Ширина: 11,7 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.269

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com