

PHILIPS

Лампа тип „свещ“ 40 W B35 E14 x6

LED

2700 K

470 lm

15 000 ч.



8719514459991



Съвременна светодиодна лампа за дома

Съвременна светодиодна лампа, предлагаща универсално светлинно решение за ежедневните дейности на закрито. Без това да засегне качеството на вашето осветление, а разходите ви за енергия веднага ще спаднат, като по-рядко ще ви се налага да сменяте крушките.

Висококачествена светлина

- Не се забелязва трептене

Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като на лампите тип свещ с нажежаема жичка

Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години

Много повече от осветление

- Незабавно включване

Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Проектирана да осигурява комфорт за очите.

Акценти

Не се забелязва трептене

Когато Вашето осветление трепти в бърза последователност, това може да натовари очите, да причини главоболие и дори да провокира атака за хората с фоточувствителни епилепсия. Това е неприятно и излишно. Светодиодните светлини трептят поради тяхната бърза реакция спрямо подаваното напрежение. Въпреки това, светодиодните светлини на Philips са проектирани така, че вариациите в подаваното напрежение са сведени до минимум, елиминирайки факторите, които причиняват трептенето. Поради това няма да забележите трептене.

Подобна форма и размер като на лампите тип свещ с нажежаема жичка

Тази енергоспестяваща светодиодна лампа тип свещ с непреходен дизайн впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните крушки тип свещ с нажежаема жичка.

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

Незабавно включване

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се види как неподходящото осветление може да натовари очите. При твърде ярка светлина има отблясъци. При твърде мека светлина усещате трептене. Вече можете лесно да осветите света си с LED лампи, проектирани да щадят очите, за да създадете идеална атмосфера в дома си.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа тип свещ с ненасочваща светлина
- Контакт: E14
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 470 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 95 lm/W

Разни

- EyeComfort: He

Информация за опаковката

- EAN: 8719514459991
- EOC: 871951445999100
- Заглавие на продукта: LED 40W B35 E14 WW FR ND 6CT/6 EC

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: 220-240 V
- Еквивалент във ватове: 40 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 4,9 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 106 mm
- Обща дължина: 106 mm
- Обща ширина: 35 mm

Технически данни

- Работна честота: 50-60
- Регистрационен номер на EPREL: 1131449

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514459991
- Нето тегло: 0,13 kg
- Брутно тегло: 0,19 kg
- Височина: 11,4 cm
- Дължина: 6,1 cm
- Ширина: 16,9 cm



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.401

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com