

PHILIPS

Стенна лампа Laven
6 W

Външни осветителни тела

4000K

Черно

Водоустойчивост



8720169266612



Радвайте се на една прекрасна градина със светлина

Това външно осветително тяло е проектирано според най-новите тенденции и стилове на живот, за да създаде атмосферата, която винаги сте искали. Предлага се в мека или студена бяла светлина.

Съвременно LED осветление

- Висококачествена светодиодна светлина

Първокласно качество

- Висококачествени материали

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Висококачествена светлина

- Студена бяла светлина 4000 K

Акценти

Висококачествена светодиодна светлина


Светодиодната лампа, която се предоставя с тази лампа Philips, е уникално разработено решение от Philips. Включва се моментално и позволява оптимално светлоотдаване, подчертавайки наситени цветове в дома ви.

Висококачествени материали



Осветлението за открити пространства Philips е направено от висококачествен материал и има първокласен завършек. Това го прави солиден и дълготраен продукт, който е устойчив на корозия и петна при всякакви метеорологични условия

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Студена бяла светлина 4000 K



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава студена бяла светлина при 4000 K.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Метал

Издръжливост

- Номинален живот: 25 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- Топла дневна светлина: Не
- В средата на стаята: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K

Разни

- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,5 kg
- Обща височина: 135 mm
- Обща дължина: 140 mm
- Обща ширина: 100 mm
- Спот лампа с отвор за скрит монтаж на таван: 3.5 cm x 0 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 750
- Цвят на светлината: 4000 K
- Мрежово захранване: 220 – 240 V
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: E
- Максимална мощност на лампата за смяна: 6
- IP код: IP44 | Защита от проводници и устойчивост на пръски
- Клас на защита: Клас II
- Подменящи се светлинни източници: Не

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169266612
- Нето тегло: 0,5 kg
- Брутно тегло: 0,59 kg
- Височина: 16 cm
- Дължина: 12 cm
- Ширина: 15 cm



Дата на издаване:
2025-09-20
Версия: 0.314

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com