

PHILIPS

Жълта лампа тип „Сфера“ с
нажежаема жичка 25 W P45
E27

LED

2200 K

270 lm

15 000 ч.

Регулиране на осветлението



8721103048998



Украсете дома си с естествена светлина

Едновременно декоративна и функционална, тази електрическа лампа има елегантен ретро дизайн с видима спираловидна нажежаема жичка и осигурява ярка естествена светлина с отлично цвето предаване. Започнете да пестите енергия още веднага с помощта на лампата, издържаща 15 000 часа.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Осветление, което показва истински цветове

Създадени, за да се виждат, изглеждат еднакво добре включени и изключени

- Класическо стъкло LED

Ретро дизайн на лампа със спираловидна жичка

- Това е осветление, предназначено за красота и ефективност, с ретро дизайн и видима спираловидна жичка. Внесете нотка стил и елегантност във всяка стая, независимо дали светлината е включена, или изключена.

8721103048998

Високоэффективна тънка спираловидна жичка

- Деликатната спираловидна жичка допринася за естетическия вид на лампата. Създайте топла и приветлива атмосфера с мека и естествена светлина, която предлага отлично цвето предаване при CRI 90.

Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото - получавате отблясъка. При прекалено мекото - усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със

светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Осветление, което показва истински цветове



Вижте истинските цветове на дрехите си, когато изберете тоалет от гардероба си – можете да съчетаете червена рокля и червени обувки с увереност и да сте сигурни, че цветовете си пасват перфектно.

Изчистен дизайн на стъклото

Гледката, която обичате, представянето, което очаквате. Класически дизайн от прозрачно стъкло, който възпроизвежда красивата пенлива светлина на традиционните крушки, за перфектно вид на дома Ви.

**Ретро дизайн на лампа
Високоэффективна тънка жичка**

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампион с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Жълто
- Bulb Material: Glass

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 300 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 90
- Цветна температура: 2200 K
- Номинален светлинен поток: 270 lm
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 87 lm/W

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Декоративна светлина, Подходящи за димиране

Информация за опаковката

- EAN: 8721103048998
- EOC: 872110304899800
- Заглавие на продукта: LED P45 25W 2200K E27 Amber SP DIM 1PF/4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: AC 220–240 V
- Еквивалент във ватове: 25 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F
- Консумация на електроенергия: 3,1 W

Размери и тегло на продукта

- Обща височина: 80 mm
- Обща дължина: 80 mm
- Обща ширина: 45 mm

Технически данни

- Работна честота: 50–60
- Регистрационен номер на EPREL: 2209199

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8721103048998
- Нето тегло: 0,01 kg
- Брутно тегло: 0,03 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-09-03
Версия: 0.223

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.