

# PHILIPS

Жълта лампа с  
нажежаема жичка 60 W  
G95 E27


LED

2200 K

806lm

15 000 ч.

Регулиране на осветлението



8721103049117



## Украсете дома си с естествена светлина

Едновременно декоративна и функционална, тази електрическа лампа има елегантен ретро дизайн с видима спираловидна нажежаема жичка и осигурява ярка естествена светлина с отлично цвето предаване. Започнете да пестите енергия още веднага с помощта на лампата, издържаща 15 000 часа.

### Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

### Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Осветление, което показва истински цветове

### Създадени, за да се виждат, изглеждат еднакво добре включени и изключени

- Класическо стъкло LED

### Ретро дизайн на лампа със спираловидна жичка

- Това е осветление, предназначено за красота и ефективност, с ретро дизайн и видима спираловидна жичка. Внесете нотка стил и елегантност във всяка стая, независимо дали светлината е включена, или изключена.

8721103049117

**Високоэффективна тънка спираловидна жичка**

- Деликатната спираловидна жичка допринася за естетическия вид на лампата. Създайте топла и приветлива атмосфера с мека и естествена светлина, която предлага отлично цвето предаване при CRI 90.

# Акценти

**Проектирана да осигурява комфорт за очите.**



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото - получавате отблясъка. При прекалено мекото - усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със

светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

**Осветление, което показва истински цветове**



Вижте истинските цветове на дрехите си, когато изберете тоалет от гардероба си – можете да съчетаете червена рокля и червени обувки с увереност и да сте сигурни, че цветовете си пасват перфектно.

**Изчистен дизайн на стъклото**

Гледката, която обичате, представянето, което очаквате. Класически дизайн от прозрачно стъкло, който възпроизвежда красивата пенлива светлина на традиционните крушки, за перфектно вид на дома Ви.

**Ретро дизайн на лампа  
Високоэффективна тънка жичка**

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа, тип глобус с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Да
- Покритие: Жълто
- Bulb Material: Glass

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000

## Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 300 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 90
- Цветна температура: 2200 K
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 110 lm/W

**Разни**

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Декоративна светлина, Подходящи за димиране

**Информация за опаковката**

- EAN: 8721103049117
- EOC: 872110304911700
- Заглавие на продукта: LED G95 60W 2200K E27 Amber SP DIM 1PF/4

**Потребявана електроенергия**

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: AC 220–240 V
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E
- Консумация на електроенергия: 7,3 W

**Размери и тегло на продукта**

- Обща височина: 139 mm
- Обща дължина: 139 mm
- Обща ширина: 95 mm

**Технически данни**

- Работна честота: 50–60
- Регистрационен номер на EPREL: 2209197

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8721103049117
- Нето тегло: 0,06 kg
- Брутно тегло: 0,11 kg
- Височина: 15,2 cm
- Дължина: 13,1 cm
- Ширина: 10,3 cm



Дата на издаване:  
2025-09-03  
Версия: 0.223

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.