

PHILIPS

Осветление с вентилатор за таван 30 (вентилатор)+24 (лампа) W

Осветление с вентилатор за таван

3000/4300/6500K

Бяло

Дистанционно управление

8721103057549



Динамично осветление с тих, комфортен бриз

Осветлението с вентилатор за таван на Philips съчетава подходящата за димиране бяла светлина с комфорта на вентилатора за таван с широки перки за по-голям въздушен поток. Създайте лесно перфектната атмосфера във всяко пространство чрез настройките за осветление на SceneSwitch и дистанционното управление.

Лесно използване

- Използвайте през цялата година

Ефект на уютно вътрешно осветление

- Ярко, но удобно осветление за таван

Бутон

- Дистанционното управление осигурява лесен контрол на всички функции на вентилатора за таван и осветителното тяло. Включвайте или изключвайте осветителното тяло или вентилатора, избирайте от три скорости на вентилатора, преминавайте през настройките на осветлението SceneSwitch, използвайте функцията Flashlight или настройте един от петте таймера.

Акценти

Използвайте през цялата година

С режими на работа както за лятото, така и за зимата, вие ще получите най-добрите настройки за циркулация на въздуха във вашето пространство през цялата година.

Ярко, но удобно осветление за таван

Светодиодното осветление за таван на Philips предлага силна и ярка, но същевременно комфортна светлина за вашия дом, която можете да управлявате с включеното дистанционно управление или стенен ключ.

Включено дистанционно управление

Дистанционното управление осигурява лесен контрол на всички функции на вентилатора за таван и осветителното тяло. Включвайте или изключвайте осветителното тяло или вентилатора, избирайте от три скорости на вентилатора, преминавайте през настройките на осветлението SceneSwitch или таймерите.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 20 година
- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 20 000

Параметри на околната среда

- Изхвърляне на продукта: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Да

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700–4000–6500 K
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 2
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 110 lm/W

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление с вентилатор за таван
- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Дистанционно управление

Други характеристики

- Ток през лампата: 260 mA
- Въздушен поток на вентилатора: 7 650 m³/h
- Ефективност на вентилатора: 255

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.9

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 4,2 kg
- Обща височина: 310 mm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Диаметър: 1 060 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 2650@4300K
- Цвят на светлината: 3000/4300/6500
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Да
- IP код: IP20 | Защита от пръсти
- Клас на защита: Клас I



Дата на издаване:
2025-09-10
Версия: 0.286

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com