

PHILIPS

Флуоресцентна
кръгла лампа

Master T5

22 W

Студена бяла

927965084013



Тънък дизайн за светъл и стилин дом

Изберете Philips T5s с тънък дизайн, който може да се използва в различни приложения за създаване на стилна домашна атмосфера. Технологиата Super 80 Color осигурява превъзходно качество на светлината, което подобрява всеки декор.

Пести енергия

- Пести енергия

За стилно и модерно оборудване

- С тънък дизайн за светъл и стилин дом

Осигурява ви ярка светлина

- Вълнуващо преживяване с допълнителна яркост

Висока ефикасност с високо светоотдаване

- Интензивно първоначално светоотдаване

Акценти

Пести енергия

Базови пакети, осветление с тънък дизайн

Осигурява на потребителите у дома естетично миниатюрно осветление с висока надеждност

Засилване на яркостта

Високоэффективна флуоресцентна комбинация с технологията BrightBoost за добро цветово изобразяване и допълнителна яркост

Интензивно първоначално светоотдаване

Интензивното светоотдаване осигурява по-добро качество на светлината с повече яркост и позволява по-живо усещане в у дома.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Контакт: 2GX13
- Подходящи за димиране: Да

Размери на лампата

- Височина: 230 mm
- Ширина: 18 mm

Издръжливост

- Номинален живот: 12 000

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 81
- Цветна температура: 4000 K
- Категория на цветовете на светлината: Студена бяла светлина
- Номинален светлинен поток: 1800 lm
- Свързана цветна температура (номинална): 4000 K
- Светлинен поток: 1 800 lm
- Светоотдаване (оценено) (номинално): 82 lm/W

Потребявана електроенергия

- Скала за енергийна ефективност (EEL): G
- Консумация на електроенергия: 23,5

Технически данни

- Светоотдаване: 1 800 lm
- Форма: Флуоресцентна кръгла лампа
- Координата за хроматичност Y: 0,38
- Координата за хроматичност X: 0,38
- Регистрационен номер на EPREL: 423619
- Справка за измерване на поток: Sphere
- Подходящи за димиране: Да
- Фасонка: 2GX13



Дата на издаване:
2025-08-30
Версия: 0.824

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com