




Lâmpada 60W A60 E27

A lâmpada colorida WiZ LED A60 traz iluminação inteligente para seu dia a dia. Instale em qualquer luminária para criar o ambiente de sua escolha com 16 milhões de cores, além de luz branca quente a fria. Você pode agendar para que as luzes se acendam ou se apaguem de acordo com rotinas diárias ou semanais. Controle com seu smartphone ou por voz e tenha acesso remoto às luzes mesmo quando não estiver em casa. As luzes WiZ se conectam ao seu roteador Wi-Fi, sem a necessidade de outro hardware.

DESTAQUES DO PRODUTO

- Cor intensa
- Plástico
- Fácil de instalar e usar
- Controle com aplicativo WiZ ou voz



Recursos de iluminação inteligente fáceis de configurar

Aproveite os benefícios dos recursos inteligentes instantaneamente. Basta conectar sua luz WiZ à rede Wi-Fi. Controle as luzes facilmente quando estiver longe de casa programando-as para acender e apagar automaticamente. Não há necessidade de hardware adicional, como hub ou gateway!



Controle com qualquer plataforma de casa inteligente Matter

Este produto é certificado pela Matter, permitindo controle fácil pelo Google Home, Amazon Alexa, Casa da Apple ou qualquer outra plataforma de casa inteligente baseada em Matter de sua escolha.



Luz SpaceSense™ exclusiva que acende com movimento

A tecnologia SpaceSense da WiZ transforma suas luzes em sensores de movimento. Com um mínimo de duas luzes WiZ em uma sala, você pode ativar o recurso SpaceSense no aplicativo WiZ e fazer com que as luzes sejam ligadas e desligadas automaticamente com detecção de movimento. É simples. É WiZ.



Monitore seu consumo de energia

Obtenha uma visão geral do consumo de energia das suas luzes com o aplicativo WiZ. Acesse facilmente um relatório semanal ou diário para o ajudar a controlar o seu consumo de energia em casa.



Configure luzes para seguir sua própria programação

Automatize suas luzes inteligentes para seguir suas rotinas diárias ou semanais. Programe suas luzes para acender pela manhã ou antes de chegar em casa, e deixe-as apagadas para economizar energia quando não forem necessárias.



Milhões de cores e modos de luz que mudam para alegrar o seu dia

Escolha qualquer cor de luz ou simplesmente aplique um modo de luz dinâmico que projetamos para você. Lareira ou Oceano, por exemplo, ajudarão a criar uma atmosfera incrível e elevarão seu humor.



ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS DA LÂMPADA

Uso previsto: Área Interna
Formato da lâmpada: A60
Soquete: E27
Tipo de vidro: Fosca
Regulável: Sim

DIMENSÕES DA LÂMPADA

Peso: 0,07 kg

DURABILIDADE

Vida média (a 2,7 h/dia): 15 ano(s)
Fator de manutenção de lúmen: 70%
Número de ciclos de alternância:
50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS DA LUZ

Ângulo de foco: 220 °
Consistência de cor: 4 SDCM
Color rendering index (CRI): ≥90
Temperatura de cor: 2200-6500 K
Categoria de cores claras: Colorido e
branco regulável
Fluxo luminoso nominal: 800 lm
Hora inicial: <1 s
Tempo de aquecimento para 60% de
luz: Luz total instantânea
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.):
90 lm/W

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Corrente da lâmpada: 100 mA

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

EAN: 8718699787370
EOC: 871869978737000
Título do produto: Wi-Fi Color/8.8W
A60 127V E27 6/1PF

CONSUMO DE ENERGIA

Fator de potência: 0.9
Voltagem: 127 V
Potência equivalente: 60 W
Consumo de energia: 8,8 W

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Altura geral: 122 mm
Comprimento geral: 122 mm
Largura total: 60 mm

VALORES NOMINAIS

Vida útil nominal: 15.000
Fluxo luminoso nominal: 800 lm
Intensidade nominal máxima: 110 cd
Potência nominal: 8.8 W

SERVIÇO

Garantia: 2 anos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Frequência: 60

COMPATIBILIDADE

Compatível com o recurso Efeitos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSÕES E PESO DA EMBALAGEM

EAN/UPC – produto: 8718699787370
Peso líquido: 0,06 kg
Peso bruto: 0,12 kg
Altura: 13 cm
Comprimento: 7 cm
Largura: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos são reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.