



Sensor de movimento

O sensor de movimento sem fio WiZ para ambientes internos torna a automação de suas luzes tão fácil quanto caminhar, e as desliga quando você sai. Coloque o sensor, que inclui uma bateria, em uma entrada ou corredor e configure-o para acender ou apagar as luzes de acordo com as configurações desejadas em determinados horários.


DESTAQUES DO PRODUTO

- Funciona à bateria
- IP20/Plástico/branco
- Funciona com todos os produtos WiZ conectados



Fácil instalação sem fio

Alimentado por bateria, sem necessidade de fio. Faça uma instalação rápida e fácil com parafusos no teto/parede, ou simplesmente deixe-o em uma mesa.



Configurações de movimento flexíveis para sua conveniência

Configure suas luzes para ativar um brilho preferido ou modo específico, como luz noturna ou luz do dia. Você pode configurar uma ação para suas luzes, com um atraso especificado e quando nenhum movimento for detectado.



Configura a luz adequada para o momento certo

Configure os sensores para ativar seus modos de luz favoritos em diferentes momentos do dia, definindo ritmos específicos para uma sala no aplicativo WiZ.



Compatível com todas as luzes "Connected by WiZ"

O acessório de controle WiZ foi projetado para controlar todos os tipos de luzes no ecossistema WiZ. Você pode usá-lo para controlar qualquer luz de qualquer marca, desde que seja "Connected by WiZ".



Acione as luzes com movimento

Configure suas luzes para ligar/desligar ou alterar o brilho e a cor sempre que detectar qualquer movimento. O sensor se conecta diretamente às suas luzes WiZ e funciona mesmo quando o Wi-Fi está desligado.



Amplo alcance de conexão de 15 m/50 pés

O Hue Motion Sensor se conecta com as luzes WiZ colocadas dentro de um alcance de até 15 metros ou 50 pés em um ambiente interno normal com divisórias e paredes.



ESPECIFICAÇÕES

DESIGN E ACABAMENTO

Cor: Branca
Material: Plástico

RECURSO/ACESSÓRIO EXTRA INCL.

Baterias incluídas: Sim
Área de detecção: 0 - 3 m
Distância de controle: 15 m

CONSUMO DE ENERGIA

Voltagem: 3 V

DIMENSÕES E PESO DO PRODUTO

Peso líquido: 0,103 kg
Altura geral: 50 mm
Comprimento geral: 62 mm
Largura total: 62 mm

SERVIÇO

Garantia: 2 anos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de bateria: AA - Bateria da barra, pequena
Código IP: IP20 | Proteção contra toques
Classe de proteção: Classe III

COMPATIBILIDADE

Compatível com o recurso Efeitos: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de suporte definido: Minimum of 60 months after introduction date
Número máximo de acessórios: 9999
Protocolo de comunicação: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)



© 2025 Signify Holding. Todos os direitos são reservados. As informações aqui fornecidas estão sujeitas a alterações, sem aviso prévio. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Todas as marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos proprietários.

EAN:

wizconnected.com