

# PHILIPS

Ampoule flamme  
transparente B11 E12 à  
filament x3, 60 W

DEL

5 000 K

500 lm

15 000 h

Gradation

046677535667



## L'éclairage d'ambiance parfait

Des formes familières que vous connaissez et qui vous plaisent. Elles utilisent environ 80 % moins d'énergie que les ampoules classiques et ont une durée de vie dix fois plus longue.

### **Optez pour une solution durable**

- Ampoules longue durée, jusqu'à 15 ans
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

# Caractéristiques

## Durée de vie moyenne de 15 000 heures



Grâce à ces ampoules d'une durée de vie maximale de 15 000 heures, évitez

les remplacements fréquents et profitez d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 15 ans.

## Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie des lampes à DEL sans sacrifier la qualité de l'éclairage. Économisez instantanément plus de 80 % des coûts d'énergie en remplaçant vos ampoules à incandescence ou halogènes actuelles.

# Spécifications

## Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: B11
- Douille: E12
- Intensité variable: Oui

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 9,9 cm
- Largeur: 3,5 cm

## Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 20 000
- Durée de vie nominale: 15 000 h

## Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 90
- Température de couleur: 5000 K
- Flux lumineux nominal: 500 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée

## Divers

- EyeComfort: Oui

## Autres caractéristiques

- Efficacité: 90 lm/W

## Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677535667
- EOC: 535666
- Titre du produit: 5.5B11/PER/950/CL/G/E12/DIM 4/3BBT20

## Consommation

- Homologué Energy Star: Oui
- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 120 V
- Puissance: 5,5 W
- Équivalence en watts: 60 W

## Dimensions et poids du produit

- Longueur: 9,9 cm

## Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

## Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677535667
- Poids net: 0,05 kg
- Poids brut: 0,09 kg
- Hauteur: 17 cm
- Longueur: 4 cm
- Largeur: 14,5 cm
- Numéro de matériau (12CN): 929002206305



Date de publication :  
2024-04-25  
Version: 0.210

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)