



Réflecteur de 7,2 W (éq.65 W) BR30 E26

Avec cette ampoule à DEL BR30 blanche WiZ, découvrez un éclairage intelligent pensé pour la vie quotidienne. Choisissez une lumière blanche plus ou moins chaude pour favoriser votre concentration ou pour vous détendre. Vous pouvez créer un programme d'allumage et d'extinction de vos lampes en fonction de votre routine hebdomadaire ou quotidienne et contrôler le système en utilisant votre téléphone intelligent ou votre voix. Vous pouvez même y accéder à distance. Les lampes WiZ se connectent directement à votre réseau Wi-Fi sans nécessiter de matériel supplémentaire.

POINTS FORTS DES PRODUITS

- Blanc réglable
- Plastique
- Facile à brancher et à utiliser
- Commande vocale ou avec l'application WiZ



Facile à brancher et à utiliser. Fonctionne avec votre Wi-Fi actuel.

Pas besoin d'intermédiaire, WiZ communique directement avec votre routeur Wi-Fi. Branchez simplement votre nouvelle lampe, téléchargez l'appli WiZ, et le tour est joué!

Automatisez votre éclairage

Créez un programme automatique quotidien ou hebdomadaire pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

Contrôlez vos luminaires depuis n'importe où avec votre téléphone intelligent.

Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos lampes WiZ en utilisant votre téléphone intelligent. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en partant? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.

Suivi de la consommation d'énergie

L'appli WiZ enregistre la consommation de vos lampes. Pour mieux maîtriser votre consommation d'énergie, vérifiez le rapport quotidien ou hebdomadaire et programmez l'éclairage en conséquence.

Blanc réglable de froid au chaud, et modes prédéfinis

Choisissez la lumière qui va stimuler votre énergie parmi les nombreuses nuances plus ou moins chaudes proposées, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

Personnalisez des scènes avec des modes d'éclairage dynamiques préconfigurés.

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande à l'aide de l'appli, de la WiZmote ou de la commande vocale.



SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Utilisation prévue: Intérieur
Forme de l'ampoule: BR30
Douille: E26
Type de verre: Givré
Intensité variable: Oui

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0,12 kg

DURABILITÉ

Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 25 année(s)
Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles de commutation: 50 000
Durée de vie nominale: 25 000

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

DEL intégrée: Oui
Énergie solaire: Non
Lumière chaleureuse et à intensité variable: Non

CARACTÉRISTIQUES DE LA LUMIÈRE

Constance de la couleur: 4 SDCM
Indice de rendu des couleurs (IRC): ≥ 90
Température de couleur: 2700-5000 K
Catégorie de couleur de la lumière: Blanc réglable
Flux lumineux nominal: 650 lm
Temps d'amorçage: < 1 s
Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: pleine lumière instantanée
Efficacité lumineuse (nominale) : 90

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant de la lampe: 80 mA

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

EAN: 046677556112
EOC: 556118
Titre du produit: 7.2BR30/WiFi
TunableWhite/927-50 4/1FB

CONSOMMATION

Facteur de puissance: 0.9
Tension: 120 V
Équivalence en watts: 65 W
Consommation: 7,2 W

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 129 mm
Longueur hors-tout: 129 mm
Largeur hors-tout: 95 mm

VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 25 000
Flux lumineux nominal: 650 lm
Puissance nominale: 7.2 W

SERVICE

Garantie: 3 ans

FICHE TECHNIQUE

Fréquence: 60
Technologie d'ampoule: DEL

L'AMPOULE

Mise à jour du logiciel: Oui

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets: Yes
WiFi: 802.11b/g/n
Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Compatibilité avec les systèmes de tiers: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Raccourcis Siri
Fonctionnalité Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677556112
Poids net: 0,1 kg
Poids brut: 0,19 kg
Hauteur: 18 cm
Longueur: 10,6 cm
Largeur: 10,9 cm



© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.