

Applique murale
Camill 3 W

Luminaires pour l'extérieur

3 000 K

Noir

Capteur résistant à l'eau



046677582920



Notre lampe à DEL la plus écoénergétique à ce jour

Donnez à votre mur extérieur un look rétro avec l'applique murale d'extérieur à DEL Philips noire. Sa lumière diffuse et éclatante est également idéale pour éclairer votre entrée. Son design rétro est une façon élégante de profiter de vos moments en plein air.

Facilité d'utilisation

- Une gamme complète d'applications disponibles

Installation facile

- Aucun câblage requis

Solutions d'éclairage durables

- Éclairage solaire ultra efficace

Caractéristiques spéciales

- DéTECTEUR de mouvement et capteur de changement de luminosité intégrés

Caractéristiques

Une gamme complète d'applications disponibles

Parfaits pour l'éclairage extérieur d'un jardin, d'une terrasse, d'une allée ou d'un balcon, les appliques, lampadaires, lanternes et plafonniers d'extérieur Philips créent une atmosphère chaleureuse et relaxante à la tombée de la nuit et offrent une bonne visibilité dans le noir.

Aucun câblage requis



Cette lampe est entièrement alimentée par l'énergie solaire. Aucun câblage n'est nécessaire, ces lampes peuvent donc être facilement positionnées et repositionnées dans votre jardin ou autre espace extérieur.

Éclairage solaire ultra efficace



Grâce au système solaire ultra efficace de Philips, ces luminaires peuvent fournir jusqu'à 25 heures de lumière lorsque la batterie est complètement chargée. Profitez d'une lumière éclatante toute la nuit, même par mauvais temps ou par temps couvert.

Détecteur de mouvement et capteur de changement de luminosité intégrés



Avec un détecteur de mouvement intégré, ces lumières vous accueillent automatiquement lorsque vous rentrez chez vous après la tombée de la nuit ou s'allument lorsque des visiteurs arrivent. La fonction unique de changement de luminosité allume automatiquement les lumières lorsqu'il fait noir à l'extérieur, ce qui est parfait pour les longues soirées d'été ou pour assurer votre sécurité.

Spécifications

Conception et finition

- Couleur: Noir
- Matériau: Plastique

Durabilité

- Durée de vie nominale: 25 000

Environnement

- Élimination du produit: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- Antirouille et antipoussières: Oui
- Faisceaux lumineux bidirectionnels: Non
- Montage click!FIX: Oui
- Détecteur crépusculaire: Oui
- À l'épreuve des intempéries: Oui
- DEL intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Oui
- Énergie solaire: Oui
- Centre de table: Non

Zone du jardin

- Zone du jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 3000 K

Divers

- Conçu spécialement pour: Jardin, Patio
- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Innovations en matière de DEL: UltraEfficient
- Caractéristiques supplémentaires: Capteur, Résistant à l'eau

Consommation

- Consommation: 3

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,56 kg
- Hauteur totale: 206 mm
- Longueur hors-tout: 190 mm
- Largeur hors-tout: 140 mm

Service

- Garantie: 2 ans

Fiche technique

- Flux lumineux total du luminaire: 250/20
- Couleur de la lumière: Lumière blanche neutre
- Alimentation principale: 4 V
- Classe énergétique de la source lumineuse intégrée: sans objet
- Catégorie de protection: Classe III
- Source lumineuse remplaçable: Non

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677582920
- Poids net: 0,56 kg
- Poids brut: 0,85 kg
- Hauteur: 24 cm
- Longueur: 17,5 cm
- Largeur: 17,5 cm



Date de publication :
2026-01-31
Version: 0.104

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com