



Détecteur de mouvement

Grâce au détecteur de mouvement intérieur sans fil WiZ, l'automatisation de votre éclairage est simplissime : il suffit de passer devant pour allumer les lumières et lorsque vous n'êtes pas là, elles s'éteignent. Placez le capteur, doté d'une pile, dans une entrée ou un couloir et réglez-le pour allumer ou éteindre les lumières selon les réglages souhaités à des moments déterminés.


POINTS FORTS DES PRODUITS

- Fonctionne avec des piles
- IP20/plastique/blanc
- Compatible avec tous les produits connectés WiZ



Installation sans fil facile

Alimentation par pile, aucun fil nécessaire.
Effectuez une installation rapide et facile avec des vis sur le plafond ou un mur, ou laissez-la simplement sur un bureau.



Paramètres de mouvement flexibles et pratiques

Réglez vos lumières pour activer une luminosité préférée ou un mode en particulier, comme la veilleuse ou la lumière du jour. Vous pouvez configurer une action pour vos lumières, avec un délai déterminé, et lorsqu'aucun mouvement n'est détecté.



Obtenez l'éclairage parfait au bon moment

Réglez des capteurs pour activer vos modes d'éclairage préférés à différents moments de la journée, en définissant des rythmes précis pour une pièce dans l'application WiZ.



Compatible avec toutes les lumières « connectées par WiZ »

Cet accessoire de contrôle WiZ est conçu pour contrôler toutes sortes de lumières dans l'écosystème WiZ. Vous pouvez l'utiliser pour contrôler n'importe quelle lumière, quelle que soit sa marque, pourvu qu'elle soit « connectée par WiZ ».



Activez les lumières grâce au mouvement

Réglez vos lumières pour qu'elles s'allument et s'éteignent ou changent de luminosité et de couleur chaque fois qu'elles détectent un mouvement. Ce capteur se connecte directement à vos lumières WiZ et fonctionne même lorsque le Wi-Fi est en panne.



Longue portée de connexion de 15 m (50 pi)

Ce détecteur de mouvement se connecte aux lumières WiZ placées jusqu'à 15 mètres (50 pieds) de distance dans un environnement intérieur normal doté de cloisons et de murs.



SPÉCIFICATIONS

CONCEPTION ET FINITION

Couleur: Blanche
Matériau: Plastique

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

Piles fournies: Oui
Zone de détection: 3m / 120 degree
Télécommande: 15 m

CONSOMMATION

Tension: 3 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,103 kg
Hauteur: 5 cm
Longueur: 6,2 cm
Largeur: 6,2 cm

SERVICE

Garantie: 2 ans

FICHE TECHNIQUE

Format de pile: LR6 (AA)
Code IP: IP20
Catégorie de protection: Classe III



© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.