



WiZmote

Contrôlez vos lumières avec un simple bouton grâce à la télécommande WiZ, qui fonctionne avec tous les produits WiZ et a une portée de 15 mètres. Allumez ou éteignez les lumières, augmentez ou diminuez la luminosité de la pièce, définissez une lumière nocturne ou configurez jusqu'à quatre de vos modes d'éclairage favoris, même si le Wi-Fi ne fonctionne pas.

POINTS FORTS DES PRODUITS

- Fonctionne avec des piles
- IP20/plastique/noir
- Compatible avec tous les produits connectés WiZ

EAN: 046677603595 wizconnected.com





Commande sans fil de vos lumières WiZ

Profitez d'une commande facile et rapide de vos lumières WiZ. Allumez ou éteignez les lumières et réglez la luminosité en appuyant du doigt. Se connecte directement à vos lumières WiZ et fonctionne même lorsque le Wi-Fi est en panne.



Longue portée de contrôle de 15 m (50 pi)

Contrôlez les lumières et les appareils dans un rayon de 15 mètres (50 pi) dans un environnement intérieur normal comprenant des cloisons et des murs.



Contrôlez facilement une ou plusieurs lumières dans une pièce

Cet accessoire de contrôle portatif peut être relié à une pièce et déclencher toutes les lumières qui s'y trouvent. Qu'il y ait une ou cinquante lumières! Vous voulez contrôler une autre pièce à la place? Modifiez simplement la pièce associée à l'accessoire dans l'application.



Compatible avec toutes les lumières « connectées par WiZ »

Cet accessoire de contrôle WiZ est conçu pour contrôler toutes sortes de lumières dans l'écosystème WiZ. Vous pouvez l'utiliser pour contrôler n'importe quelle lumière, quelle que soit sa marque, pourvu qu'elle soit « connectée par WiZ ».



Vos modes d'éclairage préférés en un simple clic

Allumage et extinction, réglage de la luminosité, choix de votre mode préféré ou passage en mode veilleuse : il vous suffit d'appuyer sur un bouton. Personnalisez jusqu'à quatre modes d'éclairage et scènes préférés dans l'application

EAN: 046677603595 wizconnected.com



SPÉCIFICATIONS

CONCEPTION ET FINITION

Couleur: Noir Matériau: Plastique

FONCTION SUPPLÉMENTAIRE/ACCESSOIRE INCLUS

Piles fournies: Oui Télécommande: 15 m

CONSOMMATION

Tension: 3 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0,057 kg Hauteur totale: 15 mm Longueur hors-tout: 135 mm Largeur hors-tout: 38 mm

SERVICE

Garantie: 2 ans

FICHE TECHNIQUE

Format de pile: AAA

Code IP: IP20 | Protégé contre les

doigts

Catégorie de protection: Classe III

SYSTÈMES PRIS EN CHARGE

Compatible avec la fonction Effets:

Yes

WiFi: Wireless G

Période de soutien définie: Minimum of 60 months after introduction date Nombre max. d'accessoires: 9999 Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

EAN/CUP - produit: 046677603595

Poids net: 0,06 kg Poids brut: 0,08 kg Hauteur: 16,2 cm Longueur: 4,6 cm Largeur: 7,6 cm

(s) ignify

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les renseignements fournis ici sont sujets à modifications, sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

EAN: 046677603595 wizconnected.com