



Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927 DIM 1PF/6



Bringe mit dieser intelligenten WiZ A60 LED-Lampe mehr Komfort in Deinen Alltag. Diese Lampe erzeugt ein weiches Weißlicht, dessen Helligkeit Du mit der App oder Deiner Stimme einstellen kannst. Du kannst Zeitpläne zum Ein- und Ausschalten des Lichts für Deine täglichen oder wöchentlichen Aktivitäten einrichten, oder das Licht mit Deinem Smartphone oder Deiner Stimme steuern. Bei Abwesenheit leistet Dir die Fernsteuerung gute Dienste. WiZ Lampen verbinden sich ohne zusätzliche Hardware mit Deinem WLAN.


PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Dimmbare, warmweiße smarte Lampe
- Bis zu 806 Lumen
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache



Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Energieverbrauch überwachen

Die WiZ App gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Lampen. Durch einfachen Zugriff auf einen wöchentlichen oder täglichen Bericht ist es ganz einfach, sich über den Energieverbrauch zuhause zu informieren.



Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.



Weiches und warmweißes Licht im Raum

Warmweißes Licht erzeugt eine gemütliche Atmosphäre. Diese smarte Lampe passt sich einfach an Deine täglichen Aktivitäten an.



Smarte Lampen auch ohne Dimmer dimmen

Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, dem WiZ Zubehör zur Steuerung oder der Stimme ganz einfach auf die gewünschte Helligkeit einstellen. Ein teurer Dimmer ist nicht erforderlich.



Smarte Lampen bequem von jedem Ort aus steuern

Die altbekannte Frage, ob das Licht zuhause noch an ist, stellt sich nicht mehr. Denn das Smartphone ermöglicht es, sie völlig ortsunabhängig auszuschalten.

TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

dimmbar: Kabelloses Dimmen
Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
Lampenform: A60
Sockel: E27
Technologie: Smartes WLAN
Glasart: Satiniert

LAMPENABMESSUNGEN

Höhe: 12.2 cm
Gewicht: 0.06 kg
Breite: 6 cm

NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei
2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Nennlebensdauer: 25'000 Stunde(n)
Anzahl der Schaltzyklen: 50'000

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): 90
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
Nomineller Lichtstrom: 806 lm
Startzeit: <0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort
volle Lichtleistung

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 70 mA
Lichtausbeute: 100 lm/W

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8718699786038
Artikelnr.: 871869978603800
Produkttitel: Wi-Fi BLE 60W A60 E27
927 DIM 1PF/6

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.51
Spannung: 220-240 V
Wattleistung: 8 W
Äquivalente Wattleistung: 60 W
Energieeffizienzlabel (EEL): F

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Länge: 12.2 cm

NENNWERTE

Nennlebensdauer: 25'000 Stunde(n)
Nennlichtstrom: 806 lm
Nennleistung: 8 W

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60 Hz
EPREL Registrierungsnummer:
584553