



Filament-Lampe, transparent, 60 W **ST64 E27**



Diese smarte, einstellbare WiZ ST64 LED-Lampe in nostalgischem Design bringt biologisch wirksames Licht in Dein Leben. Mit verschiedenen Farbtönen oder einem warmweißen bis kaltweißen Licht kannst Du dich besser konzentrieren oder entspannen. Du kannst Zeitpläne zum Ein- und Ausschalten des Lichts für Deine täglichen oder wöchentlichen Aktivitäten einrichten, oder das Licht mit Deinem Smartphone oder Deiner Stimme steuern. Bei Abwesenheit leistet Dir die Fernsteuerung gute Dienste. WiZ-Lampen verbinden sich ohne zusätzliche Hardware mit Deinem WLAN.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Smarte Tunable White Lampe
- Bis zu 806 Lumen
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache




Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.



Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.




Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.



Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißen Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.



Smarte Lampen auch ohne Dimmer dimmen

Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, dem WiZ Zubehör zur Steuerung oder der Stimme ganz einfach auf die gewünschte Helligkeit einstellen. Ein teurer Dimmer ist nicht erforderlich.

Smarte Beleuchtung nach Bedarf steuern

WiZ ermöglicht eine vielfältige Steuerung von smarter Beleuchtung. Die Lampen lassen sich mit dem Smartphone, der Stimme, der WiZ Fernbedienung oder mit dem vorhandenen Wandschalter zwischen zwei bevorzugten Lichtmodi umschalten. Funktioniert mit Google Home, Alexa und Siri Shortcuts.



TECHNISCHE DATEN

LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung
Lampenform: ST64
Sockel: E27
Glasart: Klar
dimmbar: Ja

LAMPENABMESSUNGEN

Gewicht: 0.055 kg

NUTZLEBENDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
Lichtstromerhalt: 70%
Anzahl der Schaltzyklen: 20'000
Nennlebensdauer: 15'000

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM
Farbwiedergabeindex (CRI): ≥90
Farbtemperatur: 2700-6500 K
Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares Weiß
Nomineller Lichtstrom: 806 lm
Startzeit: <0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
Nennlichtausbeute (Nom): 115 lm/W

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 43 mA

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8718699787172
Artikelnr.: 871869978717202
Produkttitel: Wi-Fi BLE 60W ST64 E27 927-65 CL 1PF/6

STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.5
Spannung: 220-240 V
Äquivalente Wattleistung: 60 W
Energieeffizienz-Label (EEL): E
Systemleistung: 7 W
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 7

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Gesamte Höhe: 143 mm
Gesamte Länge: 143 mm
Gesamte Breite: 64 mm

NENNWERTE

Nennlebensdauer: 15'000
Nennlichtstrom: 806 lm
Nennleistung: 7 W

TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60
EPREL-Registrierungsnummer: 1901144
Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8718699787172
Nettogewicht: 0.06 kg
Bruttogewicht: 0.09 kg
Höhe: 18.5 cm
Länge: 8.5 cm
Breite: 8.5 cm



© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.