

PHILIPS

Einbauspot

Einbau- und
Einlegeleuchten

DIVE SL261

Chrom

Dimmen



8718699789657



Schaffen Sie die perfekte Atmosphäre mit hochwertigem, dimmbarem Licht.

schaffen Sie mit den dimmbaren Einbau- und Einlege-LED-Spots von Philips eine perfekte Atmosphäre. Dimmen Sie Lampen von jedem Ort aus für helles Licht im Alltag oder gemütliche Weißtöne für Entspannung.

Passend zu Deiner Einrichtung

- Dekorative Metallausführung

Lichteffekt

- Helles und fokussiertes Licht

Sicherheit

- Beständigkeit gegen Feuchtigkeit

Hochwertige Qualität

- EyeComfort - Licht, das die Augen schont

Überwachung

- dimmbar

Lebensdauer

- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Besonderheiten

Dekorative Metallausführung

Zeitgemäße Metalloberfläche für ein modernes Erscheinungsbild.

Helles und fokussiertes Licht

Richte das Licht auf einen Esstisch oder auf andere Einrichtungsgegenstände, um einen bestimmten Stil hervorzuheben.

Beständigkeit gegen Feuchtigkeit

Dank der Beständigkeit des Produkts gegen Feuchtigkeit kannst Du es problemlos im Badezimmer, in der Küche, auf dem Balkon oder anderen Feuchträumen einsetzen.

EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte, Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Die LED-Lampen von Philips liefern über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang konstante Lichtqualität, Leistung und

Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht, das Ihre Augen schont. Ihre Augen werden es Ihnen danken.

dimmbar

Verändere die Stimmung, indem Du die Helligkeit der LED von hellem weißen Licht zu einem gemütlichen Schimmern reduziert, wie bei den traditionellen Glühbirnen.

Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Philips LED-Technologie verlängert die Nutzlebensdauer Deiner Produkte auf bis zu 15.000 Stunden.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Chrom
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 10'000
- Nennlebensdauer: 20'000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 36 Grad
- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700 K
- Nennlichtausbeute (Nom): 64 lm/W

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Küche
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Einbau- und Einlegeleuchten
- EyeComfort: Ja
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, wasserbeständig

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 29 mA

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.114 kg
- Einbautiefe: 15 mm
- Gesamte Höhe: 55 mm
- Gesamte Länge: 85 mm
- Gesamte Breite: 85 mm
- Deckenausschnitt für Einbau- und Einlegeleuchten: 7.0 cm x 7.0 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Durchmesser: 85 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 350
- Lichtfarbe: 2700
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Ja
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 5
- IP-Code: IP65 | Staubdicht und strahlwassergeschützt, IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse II



Ausstellungsdatum:
2025-09-03
Version: 0.225

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com