

PHILIPS

Filament-Lampe klar 7 W
(entspr. 60 W) A60 E27

Smarte LED

Einstellbares Weiß

Glas

Einfaches Plug-and-Play

Steuerung mit der WiZ-App
oder per Sprache

8719514371989



Warm- oder kaltweißes Licht

Diese Philips Smart LED-Filament-Lampe für E27-Fassungen im Vintage-Stil erzeugt ein warm- oder kaltweißes smartes Licht. Die Lampe ist kompatibel mit WiZ Connected, das heißt, sie kann mit der WiZ App oder per Sprachsteuerung über das vorhandene WLAN gesteuert werden.

Smarte Steuerung

- Connected by WiZ
- Smarte Steuerungen

Smarte Eigenschaften

- SpaceSense Bewegungserkennung
- Smarte Automatisierungen

Lichtmodi


- Dekorative Lampe

Besonderheiten

Connected by WiZ

Steuere Deine Leuchten mit der WiZ App, Zubehör oder per Sprachbefehl über Deinen Smart-Home-Assistenten; kompatibel mit Alexa und Google Home.

Smarte Steuerungen



Steuere Deine Beleuchtung mit der WiZ App, Zubehör oder per Sprachbefehlen über Deinen Smart-Home-Assistenten; kompatibel mit Alexa und Google Home.

SpaceSense Bewegungserkennung



Verwandle Deine Lichter dank der integrierten SpaceSense Technologie in Bewegungsmelder, die sich automatisch einschalten, wenn Du den Raum betrittst – es sind nur zwei oder mehr Connected by WiZ Lichter bzw. Geräte erforderlich.

Smarte Automatisierungen



Plane Deine Beleuchtung so, dass sie synchron mit Deiner Routine funktioniert, indem sie sich automatisch einschaltet, wenn Du aufwachst, oder sich ausschaltet, um Energie zu sparen, wenn niemand da ist.

Dekorative Lampe



Das Design mit dem sichtbaren Glühfaden schafft einen warmen, dekorativen Blickfang, der die Atmosphäre Deines Raums auch im ausgeschalteten Zustand der Lampe aufwertet.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: A60
- Sockel: E27
- Glasart: Klar
- Kolbenausführung: Klar
- Dimmbar: Ja

Lampenabmessungen

- Gewicht: 0.042 kg

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 20'000
- Nennlebensdauer: 15'000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 90
- Farbtemperatur: 2700–6500 K
- Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares Weiß
- Nomineller Lichtstrom: 806 lm
- Startzeit: <0.5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom): 115

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 43 mA

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8719514371989
- Artikelnr.: 871951437198900
- Produkttitel: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 CL 1PF/6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: AC 220–240 V
- Äquivalente Wattleistung: 60 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E
- Leistung: 7 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 7

Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 10.6 mm
- Gesamte Länge: 10.6 mm
- Gesamte Breite: 6 mm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15'000
- Nennlichtstrom: 806 lm
- Nennleistung: 7 W

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50–60
- Lichttechnologie: LED
- EPREL-Registrierungsnummer: 1901121
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Ja

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8719514371989
- Nettogewicht: 0.04 kg
- Bruttogewicht: 0.09 kg
- Höhe: 16 cm
- Länge: 7 cm
- Breite: 7 cm



Ausstellungsdatum:
2026-07-15
Version: 0.197

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com