

PHILIPS

June Wandleuchte, 12W,
E27 P45, ohne
Leuchtmittel

myGarden

Ohne Leuchtmittel

Anthrazit

Sensor; Wasserbeständig



8719514385306



Nie mehr im Dunkeln nach Hause kommen

Gestalte Deinen Garten modern. Diese anthrazitfarbene Philips myGarden Wandleuchte mit Bewegungssensor erregt mit ihrer schlanken Form Aufsehen. Sie erzeugt ein warmweißes, energiesparendes Licht und heißt Dich willkommen.

Fühlen Sie sich mit Licht willkommen

- Einladendes und beruhigendes Licht
- Einfach zu installierender Sensor

Gestalten Sie Ihren Garten mit Licht

- Dekorative Außenbeleuchtung
- Auswahl für einen zeitgenössischen Stil
- Auswahl an Wandleuchten für den Außenbereich
- Qualitativ hochwertiges Aluminium und hochwertige Kunststoffe

Beleuchten Sie Ihren Garten mit qualitativ hochwertigem Licht

- Energiesparend
- Philips Lampe immer im Lieferumfang enthalten
- Leistungsstarkes Licht

Erleben Sie einfache Außenbeleuchtung

- Wetterfest



Besonderheiten

Einladendes und beruhigendes Licht

Der Bewegungssensor schaltet das Licht automatisch ein, wenn Sie nach Hause kommen, und informiert Sie, wenn sich jemand Ihrem Zuhause nähert.

Einfach zu installierender Sensor



Mit dem einfachen Installationsvorgang können Sie ganz leicht auswählen, wann und für wie lang der automatische Sensor die Lampe(n) einschalten soll.

Dekorative Außenbeleuchtung

Durch Außenleuchten können Sie Ihrem Garten oder Außenbereich ein schöneres Aussehen verleihen. Einmalige Besonderheiten werden durch Licht hervorgehoben, Wege werden stilvoll beleuchtet und es wird ein perfektes Ambiente für unvergessliche Abende mit Freunden und der Familie geschaffen. Aus diesem Grund hat Philips myGarden entwickelt, eine Produktpalette an Außenbeleuchtung, die die richtige Mischung aus Flair und Funktionalität bietet und Ihnen dadurch hilft, das Beste aus Ihrem Außenbereich mit Ihrem persönlichen Stil herauszuholen.

Auswahl für einen zeitgenössischen Stil

Die Leuchte wurde in Europa entwickelt und verfügt über ein einmaliges Design, mit dem Sie Ihrem Außenbereich eine zeitgenössische Optik verleihen können.

Auswahl an Wandleuchten für den Außenbereich

Nutzen Sie mit dieser Wandleuchte Ihren Außenbereich optimal. Sie lässt sich perfekt nahe Ihrer Eingangstür oder auf Ihren Terrassenmauern befestigen.

Qualitativ hochwertiges Material

Diese Philips Leuchte wurde speziell für Außenbereiche entwickelt. Sie ist äußerst robust und langlebig und beleuchtet so Ihren Garten Nacht für Nacht. Sie besteht aus qualitativ hochwertigem Spritzguss-Aluminium und hochwertigen Kunststoffen.

Energiesparend



Diese Philips Leuchte ist im Vergleich zu Standardlichtquellen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und dazu noch einen Beitrag zur Umwelt leisten.

Philips Lampe immer im Lieferumfang enthalten



Für einen schönen Lichteffect sind hochwertige Philips EcoLamp-Energiesparlampen im Lieferumfang enthalten.

Leistungsstarkes Licht

Diese Außenleuchte sorgt für leistungsstarkes, warmweißes Licht. Ein heller Lichtkegel zur Beleuchtung Ihres Gartens oder Ihrer Terrasse.

Wetterfest



Diese Philips Außenleuchte wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entworfen und strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit bestätigen. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen Wasser. Diese Leuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich perfekt für Außenbereiche.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Anthrazit
- Material: Metall

Nutzlebensdauer

- Nennlebensdauer: 10'000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Dimmbar mit Hue App und Schalter: Nein
- Vollständig witterungsbeständig: Ja
- LED integriert: Nein
- Bewegungssensor: Ja

Gartenbereich

- Gartenbereich: Garten und Terrasse

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Garten, Patio
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Wandleuchten
- EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: Bewegungssensor, wasserbeständig

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.558 kg
- Gesamte Höhe: 195 mm
- Gesamte Länge: 195 mm
- Gesamte Breite: 135 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Lichttechnologie: LED
- Netzstrom: 50–60 Hz
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- Fassung/Sockel: E27
- IP-Code: IP44
- Schutzklasse: Klasse II
- Austauschbare Lichtquelle: Ja
- Anzahl Lichtquellen: 1

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8719514385306
- Nettogewicht: 0.56 kg
- Bruttogewicht: 0.88 kg
- Höhe: 16.3 cm
- Länge: 21 cm
- Breite: 21 cm



Ausstellungsdatum:
2026-07-04
Version: 0.238

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com