



8719514385382





# Sparen mit Stil

Ein einmaliges Design für einmalige Momente im Freien. Diese elegante, anthrazitfarbene Wandleuchte von Philips erzeugt ein warmweißes energiesparendes Licht. Entspannen Sie sich in Ihrem Garten und genießen Sie die schönen, nach oben und unten gerichteten Lichteffekte.

### Nachhaltige Lichtlösungen

- · Sehr lange Glühlampenlebensdauer
- Energiesparend

# Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

- · Auswahl für einen zeitgenössischen Stil
- · Auswahl an Wandleuchten für den Außenbereich

# Verbinden Sie Atmosphäre und Komfort

· Warmweißes Licht zum Wohlfühlen

## Besondere Eigenschaften

- · Nach oben und unten gerichteter Lichteffekt
- Einfache Installation für jede Anwendung
- Wetterfest

# Besonderheiten

# Sehr lange Glühlampenlebensdauer



Philips Glühlampe mit sehr langer Lebensdauer von bis zu 20.000 Stunden im Lieferumfang enthalten.

# **Energiesparend**



Diese Philips Leuchte ist im Vergleich zu Standardlichtquellen so energiesparend, dass Sie Geld bei Ihrer Stromrechnung sparen und dazu noch einen Beitrag zur Umwelt leisten.

# Auswahl für einen zeitgenössischen Stil

Die Leuchte wurde in Europa entwickelt und verfügt über ein einmaliges Design, mit dem Sie Ihrem Außenbereich eine zeitgenössische Optik verleihen können.

# Auswahl an Wandleuchten für den Außenbereich

Nutzen Sie mit dieser Wandleuchte Ihren Außenbereich optimal. Sie lässt sich perfekt nahe Ihrer Eingangstür oder auf Ihren Terrassenmauern befestigen.

#### Warmweißes Licht zum Wohlfühlen



Die Außenbeleuchtung von Philips ist eine Produktpalette von Leuchten für den Außenbereich, die ein angenehmes warmweißes Licht erzeugen. Die Farbtemperatur des Lichts beträgt 2700 Kelvin. Gleichzeitig sorgt es für ausreichend Beleuchtung und gute Sicht bei Dunkelheit, damit Ihre Außenbereiche auch nachts sicher sind.

# Nach oben und unten gerichteter Lichteffekt

Nach oben und unten gerichteter Lichteffekt für die Gartenbeleuchtung.

### **Einfache Installation**

Diese Leuchte und die Fassungen wurden für eine einfache Installation entwickelt und enthalten im Lieferumfang alle nützlichen Utensilien, die Sie für den Betrieb benötigen, z. B. einen Torx-Schlüssel und Torx-Schrauben. Sie erhalten eine klare Anleitung mit wichtigen Informationen zu wasserabweisenden IP-Schutzarten und dazu, wo Sie das Produkt installieren können.

#### Wetterfest



Diese Philips Außenleuchte wurde speziell für feuchte Umgebungen im Freien entworfen und strengen Tests unterzogen, die die Wasserfestigkeit bestätigen. Die IP-Schutzart wird durch zwei Ziffern festgelegt: die erste bezieht sich auf die Schutzstufe gegen Staub, die zweite auf die Schutzstufe gegen Wasser. Diese Leuchte verfügt über die Schutzart IP44, d. h. sie ist gegen Spritzwasser geschützt und eignet sich perfekt für Außenbereiche.

# Daten

### Design und Materialausführung

Farbe: AnthrazitMaterial: Metall

#### Nutzlebensdauer

· Nennlebensdauer: 10'000

#### Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

# Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- · Vollständig witterungsbeständig: Ja
- · LED integriert: Nein

#### Gartenbereich

· Gartenbereich: Garten und Terrasse

## **Sonstiges**

- · Stil: Zeitgenössisch
- · Typ: Wandleuchten
- · EyeComfort: Nein
- Zusätzliche Funktionen: wasserbeständig

#### Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0.740 kg
Gesamte Höhe: 82 mm
Gesamte Länge: 171 mm
Gesamte Breite: 170 mm

#### Service

· Garantie: 2 Jahr(e)

#### **Technische Daten**

- Netzstrom: 50-60 Hz
- Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: Lampe nicht im Lieferumfang enthalten
- · Fassung/Sockel: E27
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: -
- IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt
- Schutzklasse: Klasse IIAnzahl Lichtquellen: 1

# Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC Produkt: 8719514385382
- Nettogewicht: 0.4 kgBruttogewicht: 0.5 kg
- Höhe: 24.5 cmLänge: 9.5 cmBreite: 18.5 cm



Ausstellungsdatum: 2025-08-30 Version: 0.307 © 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.