



Außenwandleuchte mit Kamera

Was geht da draußen vor sich? Dank der smarten WiZ Außenwandleuchte mit integrierter Überwachungskamera bleibt niemand mehr im Dunkeln stehen. Sobald eine Bewegung erkannt wird, geht das Licht unserer wetterfesten Kamera an. Mögliche ungebetene Gäste werden überrascht und Du kannst auch nach Einbruch der Dunkelheit bequem nach Hause kommen.

PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Eingebaute Kamera
- Für den Außenbereich ausgelegt
- Gesamtes Farbspektrum




Verschönere Deinen Garten mit Millionen Farben und dynamischen Modi

Millionen Lichtfarben von energetisierendem Kaltweiß bis hin zu sanftem Warmweiß sorgen für die ideale Atmosphäre bei Deinen Aktivitäten im Freien. Ganz sicher findest Du auch einen voreingestellten dynamischen Lichtmodus wie Ozean, Wald oder Party, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen und die Stimmung zu heben.



Erfahre jederzeit, wenn Bewegungen oder Geräusche erkannt werden

Die WiZ Außenkamera benachrichtigt Dich automatisch, wenn im Außenbereich Deines Zuhauses Bewegung oder Geräusche erkannt werden. Mache Dir keine Sorgen, wenn Du unterwegs bist!




Beobachte Aktivitäten außerhalb Deines Zuhauses

Überwache mit der Live-Video-Streaming-Funktion der WiZ Außenkamera den Außenbereich Deines Zuhauses von jedem Ort aus in Echtzeit. Mach dir keine Sorgen, wenn Du unterwegs bist: Du kannst die automatischen Benachrichtigungen bei Vorfällen überprüfen, den Live-Videostream ansehen und Fehlalarme verhindern.



Lampen automatisch einschalten, wenn Bewegung erkannt wird

Die Lampe an der WiZ Außenkamera schaltet sich automatisch ein, wenn eine Bewegung erkannt wird. Du kannst also nachts sehen, wo es lang geht und mögliche ungebetene Gäste fernhalten.



Eingebauter Lautsprecher und Mikrofon

Kommuniziere während der Liveaufnahme direkt mit Personen in der Nähe der Kamera. Der eingebaute Lautsprecher und das Mikrofon ermöglichen ein einfaches, ferngesteuertes Gespräch mit Deiner Familie. Du kannst diese Funktion auch nutzen, um unerwünschte Besucher zu warnen.



Optimale Leistung im Außenbereich (IP44)

Diese WiZ Außenleuchte wurde strengen Tests unterzogen, um ihre Eignung für den Außenbereich zu gewährleisten. Sie wurde speziell für verschiedene Witterungsbedingungen von intensiver Sonneneinstrahlung bis hin zu starken Regenfällen entwickelt.

TECHNISCHE DATEN

DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz
Material: Metall

NUTZLEBENSDAUER

Nennlebensdauer: 25'000

ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja
LED integriert: Ja
LED-Lampe(n) im Lieferumfang enthalten: Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 80
Farbtemperatur: 2700 K
Lichtstrom: 1'250 lm

SONSTIGES

Speziell geeignet für: Balkon
Space Sense: Ja

STROMVERBRAUCH

Spannung: 5 V

PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 1.5 kg
Kabellänge: 240
Einbautiefe: 2'000 mm
Gesamte Höhe: 375 mm
Gesamte Länge: 167 mm
Gesamte Breite: 115 mm

SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

TECHNISCHE DATEN

Lichtfarbe: 2700
Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: E
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 10.5
Schutzklasse: Klasse I
Austauschbare Lichtquelle: Nein
Dimmbar: Wireless Dim – Nicht mit Dimmer verwenden
Anzahl Lichtquellen: 1
Bildsensor der Kamera: No
Sichtfeld der Kameralinse (Grad): 120
Digitaler Zoom der Kamera: Nein

DIE KAMERA

Max. Videoauflösung: 1080P
Videomodi: 1080P
Videofunktionen: 30FPS
Bewegungserkennung: Erkennung von Bewegung, Personen und Geräuschen
Nachtsicht: Ja, mit Infrarot-LED
Witterungsbeständig: Ja
Mikrofon: Ja
Audio: Zwei-Wege-Audio
Betriebstemperatur: -20 °C bis 45 °C
Konnektivitätsprotokoll: WLAN (2,4 GHz)
Akustischer Alarm: Nein
Zwei-Wege-Gespräch: Ja
Speichermethode: Lokaler und Cloud-Speicher (Abonnement)

WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes
WLAN: Wireless G
Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date
Max. Anzahl von Zubehör: 9999
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth WLAN (2,4 GHz)

PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169072114
Nettogewicht: 1.47 kg
Bruttogewicht: 1.98 kg
Höhe: 44.5 cm
Länge: 23 cm
Breite: 19 cm