




# Kugellampe 75W G95 E27



Die WiZ Full Color LED-Lampe in Globe-Form bringt smarte Beleuchtung in Deinen Alltag. In Deiner Steh- oder Pendelleuchte schafft sie die von Dir gewünschte Atmosphäre mit 16 Millionen Farben oder einem warmweißen bis kaltweißen Licht. Du kannst Zeitpläne zum Ein- und Ausschalten des Lichts für Deine täglichen oder wöchentlichen Aktivitäten einrichten, oder das Licht mit Deinem Smartphone oder Deiner Stimme steuern. Bei Abwesenheit leistet Dir die Fernsteuerung gute Dienste. WiZ-Lampen verbinden sich ohne zusätzliche Hardware mit Deinem WLAN.


## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Farbfähige smarte Lampe
- Bis zu 1055 Lumen
- Einfaches Plug-and-Play
- Steuerung per App oder Sprache



## Einfache Einrichtung der smarten Lichtfunktionen

Die WiZ Lampe muss nur mit dem WLAN-Netz verbunden werden und schon sind die Vorteile der smarten Funktionen nutzbar. Die Lampen lassen sich bei Abwesenheit ganz einfach steuern. Du kannst einstellen, wann sie automatisch ein- oder ausgeschaltet werden sollen. Zusätzliche Hardware wie ein Hub oder ein Gateway ist nicht erforderlich.




## Energieverbrauch überwachen

Die WiZ App gibt Auskunft über den Energieverbrauch der Lampen. Durch einfachen Zugriff auf einen wöchentlichen oder täglichen Bericht ist es ganz einfach, sich über den Energieverbrauch zuhause zu informieren.




## Lampen nach eigenem Zeitplan einstellen

Die smarten Lampen können automatisch auf tägliche oder wöchentliche Routinen reagieren. Stelle Deine Lampen so ein, dass sie sich morgens oder bevor Du nach Hause kommst einschalten. Sie lassen sich energiesparend so einstellen, dass sie sich ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden.



## Die perfekte persönliche Lichtszene

Mithilfe einer persönlichen Zusammenstellung verschiedener Farb- und Weißlichteinstellungen entsteht die perfekte Lichtatmosphäre für jeden Moment des Tages. Mit der WiZ App, der Fernbedienung oder der Stimme sind neue Szenen ganz schnell gespeichert.



## Millionen Lichtfarben und wechselnde Lichtmodi für einen gelungenen Tag

Wähle eine beliebige Lichtfarbe aus oder wende einfach einen für Dich entwickelten, dynamischen Lichtmodus an. Zum Beispiel entsteht mit den Lichtmodi Kaminfeuer oder Ozean eine beeindruckende Atmosphäre, die für gute Stimmung sorgt.



## Passende Stimmung mit einstellbarem warmweißen bis kaltweißem Licht

Wähle aus vielen verschiedenen Lichteinstellungen von belebendem kaltweißem bis warmweißem Licht aus oder erzeuge mit einem voreingestellten Lichtmodus wie Fokus und Entspannen die optimale Atmosphäre für deine Aktivitäten.

# TECHNISCHE DATEN

## LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung  
Lampenform: G95  
Sockel: E27  
Glasart: Satiniert  
dimmbar: Ja

## LAMPENABMESSUNGEN

Gewicht: 0.11 kg

## NUTZLEBENSDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei  
2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 50'000  
Nennlebensdauer: 25'000

## LICHTEIGENSCHAFTEN

Farbkonsistenz: 6 SDCM  
Farbwiedergabeindex (CRI):  $\geq 80$   
Farbtemperatur: 2200-6500 K  
Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes  
Farbspektrum  
Nomineller Lichtstrom: 1055 lm  
Startzeit:  $< 0.5$  s  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort  
volle Lichtleistung  
Nennlichtausbeute (Nom): 95 lm/W

## ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 75 mA

## INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG

EAN: 8720169072275  
Artikelnr.: 872016907227500  
Produkttitel: Wi-Fi BLE 75W G95 E27  
822-65 RGB 1PF/6

## STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.5  
Spannung: 220-240 V  
Äquivalente Wattleistung: 75 W  
Energieeffizienz-Label (EEL): F  
Systemleistung: 11 W  
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 11

## PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Gesamte Höhe: 139 mm  
Gesamte Länge: 139 mm  
Gesamte Breite: 95 mm

## NENNWERTE

Nennlebensdauer: 25'000  
Nennlichtstrom: 1055 lm  
Nennleistung: 11 W

## TECHNISCHE DATEN

Frequenz: 50-60  
EPREL-Registrierungsnummer:  
1421112  
Referenz für Lichtstrommessung:  
Sphere

## WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: Wireless G  
Festgelegter Unterstützungszeitraum:  
Minimum of 60 months after  
introduction date  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth  
WLAN (2,4 GHz)

## PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169072275  
Nettogewicht: 0.1 kg  
Bruttogewicht: 0.21 kg  
Höhe: 18.5 cm  
Länge: 10.5 cm  
Breite: 10.5 cm



© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.