




# HDMI Sync Box mit TV-Hintergrundbeleuchtung für TVs von 55"-65"

Sorge für mehr Unterhaltung, indem Du die Farben Deines Fernsehers in Echtzeit projizierst. Der RGBIC Strip sorgt für leuchtende Farben und schnelle Beleuchtung bei Filmen, Spielen oder Musik. Genieße die einfache Installation und die genaue Farbanpassung über HDMI. Synchronisiere Dich mit jedem HDMI 2.0-Gerät wie einem Streaming Stick oder einer Spielkonsole. Verbinde beliebig viele farbfähige WiZ-Lichter über WLAN und beleuchte den ganzen Raum.

## PRODUKT-HIGHLIGHTS

- Erfordert einen externen HDMI-Eingang; nicht kompatibel mit Smart-TV-Apps
- Unterstützt 4K bei 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision
- 3-seitiger RGBIC Strip für TVs von 55"-65"



## Saubere Installation und einfache Einrichtung

So geht's: Lightstrip für die Hintergrundbeleuchtung anbringen, HDMI-Kabel anschließen und die Sync Box mit dem WLAN verbinden. Keine Kamera oder störende Kabel hängen über Deinem Fernseher und Du brauchst keine komplizierte Kalibrierung durchzuführen.



## Farb-Synchronisierung in Echtzeit

Die Sync Box liest das Videosignal direkt vom HDMI-Eingang ab. Sie analysiert sofort den gesamten Fernsehbildschirm und erzeugt ultrapräzise passende Farben.



## Funktioniert mit jedem Gerät mit HDMI 2.0

Verbinde die Sync Box einfach mit einem HDMI-Mediengerät, zum Beispiel einem Streaming-Stick, einer Set-Top-Box oder einer Spielekonsole. Unterstützt 4K bei 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision.



## Synchronisiere alle Deine WiZ Lampen

Verbinde Deine Sync Box mit jeder farbfähigen WiZ Lampe per WLAN oder Bluetooth. Erstelle passend zu Deinem Fernseher eine komplette Beleuchtungsreinrichtung mit Lampen, Lightstrips oder Leuchten für ein Lichterlebnis im ganzen Raum.

## Bring Deine Musik zum Leuchten

Die Sync Box erkennt Geräusche über das eingebaute Mikrofon und lässt das Licht im Takt der Musik pulsieren, selbst wenn Dein Fernseher ausgeschaltet ist. Nutze dynamische Farben und Effekte für die perfekte Beleuchtung zu Deiner Musik.

## Über die WiZ App einstellbare Synchronisierungsmodi

Stelle die Synchronisierungseffekte ganz einfach mit der WiZ App ein. Entscheide Dich für einen voreingestellten Modus wie Cinematic oder Relaxation, oder stelle Helligkeit und Farbe nach Deinen Wünschen ein und genieße einen spannenden Filmabend oder schau Dir Deine Lieblingsserie an.



# TECHNISCHE DATEN

## LAMPENEIGENSCHAFTEN

Verwendungszweck:  
Innenbeleuchtung  
dimmbar: Ja

## DESIGN UND MATERIALAUSFÜHRUNG

Farbe: Schwarz  
Material: Kunststoff

## NUTZLEBENDAUER

Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr  
Lichtstromerhalt: 70%  
Anzahl der Schaltzyklen: 15'000  
Nennlebensdauer: 15'000

## ZUSATZFUNKTION/ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Über Fernbedienung dimmbar: Ja  
LED integriert: Ja  
Ein-/Ausschalter am Kabel: Nein  
Inklusive Netzteil: Ja  
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

## LICHEIGENSCHAFTEN

Farbwiedergabeindex (CRI): N.A.  
Farbtemperatur: 2700-6500 K  
Aufwärmzeit bis 60 % Licht: 2  
Nennlichtausbeute (Nom): 7 lm/W

## LICHTERKETTE/LIGHTSTRIP

Verlängerung möglich: Nein

## SONSTIGES

Speziell geeignet für: Wohnzimmer

## ANDERE EIGENSCHAFTEN

Lampenstrom: 100 mA

## STROMVERBRAUCH

Leistungsfaktor: 0.75  
Spannung: 220-240 V

## PRODUKTABMESSUNGEN UND -GEWICHT

Nettogewicht: 0.408 kg  
Gesamte Höhe: 3.5 mm  
Gesamte Länge: 2'600 mm  
Gesamte Breite: 10 mm

## SERVICE

Garantie: 2 Jahr(e)

## TECHNISCHE DATEN

Gesamte Lichtleistung der Leuchte: NA  
Lichtfarbe: 2700-6500 (RGB)  
Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 17  
IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)  
Schutzklasse: Klasse II

## WAS UNTERSTÜTZT WIRD

Kompatibel mit Effekten: Yes  
WLAN: Wireless G  
Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date  
Max. Anzahl von Zubehör: 9999  
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth WLAN (2,4 GHz)

## PACKMASSE UND GEWICHT

EAN/UPC - Produkt: 8720169078604  
Nettogewicht: 0.41 kg  
Bruttogewicht: 0.61 kg  
Höhe: 17.8 cm  
Länge: 9.7 cm  
Breite: 17.8 cm



© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Die hier bereitgestellten Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer.