

PHILIPS

Stabförmiger Röhre Ja –
Kompatibilität des
Vorschaltgeräts prüfen

LED

20 W–35 W

G5

Kaltweiß



8720169254626



Robuste LED- Aufgabenbeleuchtung mit ausgezeichnete Lichtqualität

Die Umrüstung auf Philips LED-Röhren ist ein einfacher und schneller Weg, um Deine alten Leuchtstofflampen durch moderne und effiziente LED-Technologie zu ersetzen. Diese Philips LED-Röhre eignet sich ideal für Orte, die viel Licht benötigen.

Hochwertiges Licht

- Gestaltet für Ihren Sehkomfort

Besonderheiten

Sanfte, angenehme LEDs



Eine schlechte Beleuchtung kann die Augen sehr belasten: Zu helles Licht blendet die Augen, zu weiches Licht erzeugt ein Flimmern in den Augen. Jetzt kannst du deine Umgebung mit LEDs beleuchten, die für angenehmes Licht entwickelt wurden, und das perfekte Ambiente für dein Zuhause einrichten.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: T5
- Sockel: G5
- Glasart: Satiniert
- Kolbenausführung: Matt
- dimmbar: Kompatibilität mit Vorschaltgeräten prüfen
- Kolbenmaterial: Glas

Lampenabmessungen

- Höhe: 146.3 cm
- Breite: 1.9 cm

Design und Materialausführung

- Material: Glas

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Nennlebensdauer: 35'000 Stunde(n)

Lichteigenschaften

- Abstrahlwinkel: 200 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nomineller Lichtstrom: 3000 lm
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Farbcode: 840 | CCT of 4000K

Sonstiges

- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar

Andere Eigenschaften

- Lichtausbeute: 150 lm/W

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169254626
- Artikelnr.: 872016925462600
- Produkttitel: LED T5 HF 1500mm 20W G5 CW HE 1CT/4

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.92
- Spannung: 80-130 V
- Wattleistung: 20 W
- Energieeffizienzlabel (EEL): D

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 146.3 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 30K-100K Hz
- EPREL Registrierungsnummer: 1384138
- Kompatibilität mit Vorschaltgeräten: EVG



Ausstellungsdatum:
2024-04-15
Version: 0.186

© 2024 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com