

# PHILIPS

Kugel, 75W; G95,  
E27

Smarte LED

Smarte Lampe mit  
einstellbarem Weiß

Bis zu 1055 Lumen

Bequemes Plug-and-Play

Steuerung per App oder  
Sprache



8720169303058



## Smartes Licht fürs Leben

Philips LED-Lampen erzeugen ein schönes, warmweißes Licht. Sie sind äußerst langlebig und verbrauchen ab dem ersten Moment deutlich weniger Energie. Mit ihrem eleganten puristischen Design ist diese Lampe der perfekte Ersatz für Deine herkömmlichen matten Lampen.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: G95
- Sockel: E27
- Glasart: Satiniert
- dimmbar: Ja
- Kolbenausführung: Matt

## Lampenabmessungen

- Gewicht: 0.09 kg

## Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Nennlebensdauer: 25'000

## Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI):  $\geq 80$
- Farbtemperatur: 2700–6500 K
- Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares Weiß
- Nomineller Lichtstrom: 1055 lm
- Startzeit:  $< 0.5$  s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom): 95 lm/W

## Sonstiges

- EyeComfort: Ja

## Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 75 mA

## Informationen zur Verpackung

- EAN: 8720169303058
- Artikelnr.: 872016930305800
- Produkttitel: PHI WFB 75W G95 E27 827-65 TW 1PF/6

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: AC 220–240 V
- Energieeffizienz-Label (EEL): F
- Systemleistung: 11 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 11

## Produktabmessungen und -gewicht

- Gesamte Höhe: 139 mm
- Gesamte Länge: 139 mm
- Gesamte Breite: 95 mm

## Nennwerte

- Nennlebensdauer: 25'000
- Nennlichtstrom: 1055 lm
- Nennleistung: 11 W

## Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

## Technische Daten

- Frequenz: 50–60
- EPREL-Registrierungsnummer: 1877821
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

## Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: Wireless G
- Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)

## Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8720169303058
- Nettogewicht: 0.1 kg
- Bruttogewicht: 0.21 kg
- Höhe: 18.5 cm
- Länge: 10.5 cm
- Breite: 10.5 cm



Ausstellungsdatum:  
2025-08-30  
Version: 0.124

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.