

Shea  
Schienenleuchte

Schienenleuchten

Ohne Leuchtmittel

Schwarz



8721103039811



## Entwickelt für mühelose Installation und endlos viele Verbindungen.

Mit dem Hochspannungsschienensystem Philips EasyLink kannst Du die Lichter, die Du haben möchtest, an beliebigen Orten an der Decke installieren. An einer einzigen Schiene kannst Du mühelos eine Reihe verschiedener Lampen und Leuchten hinzufügen und entfernen, ohne dass zusätzliche Stromquellen benötigt werden. Mit ihrem schlanken Design fügt sie sich in Deine Einrichtung ein.

### **Benutzerfreundlich**

- Einstellbarer Spotkopf
- Individuelle Beleuchtung für Dein Zuhause

### **Unbegrenzte Möglichkeiten**

- Unendlich viele Anpassungsmöglichkeiten

### **Passend zu Deiner Einrichtung**

- Schlankes und stilvolles Design

### **Material und Oberfläche**

- Material aus hochwertigem Metall

# Besonderheiten

## Einstellbarer Spotkopf



Verstelle, drehe oder neige den Spotkopf und richte das Licht exakt dorthin, wo Du es haben möchtest.

## Individuelle Beleuchtung für Dein Zuhause

Das System ist mit einer Vielzahl von herkömmlichen und verbundenen Lampen und Spots kompatibel. So hast Du Deine Beleuchtung besser unter Kontrolle. Wähle Deine Lampen und Leuchten nach Deinen Vorlieben aus, zum Beispiel eine dimmbare Lampe, die Du aus der Ferne steuern kannst, oder eine Weißlichtlampe, die Du komplett von kaltweiß bis warmweiß einstellen kannst.

## Unendlich viele Anpassungsmöglichkeiten



Du wirst staunen, wie vielseitig diese verlängerbare Schienenbeleuchtung ist. Wähle die Schienenlänge, die Stromversorgung und die für Dich am besten passenden Leuchten aus! Du hast die Wahl aus einer großen Palette verschiedener Leuchten.

## Schlankes und stilvolles Design

Dank ihres mit gerade einmal 17 mm schmalen Designs passen die Schienen hervorragend in jeden Raum und zu jeder Art von Mobiliar und Stil. Sie sind die perfekte Wahl für fast jede Einrichtung.

## Material aus hochwertigem Metall



Langlebiges und attraktives Material aus Metall für eine robuste Oberfläche.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

## Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Metall

## Umweltschutz

Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Batterien im Lieferumfang enthalten: Nein
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Nein
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

## Lichteigenschaften

- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2

## Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Esszimmer, Garage, Küche, Wohnzimmer
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Schienenleuchten

**Andere Eigenschaften**

- Lampenstrom: 50 mA

**Produktabmessungen und -gewicht**

- Nettogewicht: 0.821 kg
- Gesamte Höhe: 190 mm
- Gesamte Länge: 1'000 mm
- Gesamte Breite: 50 mm

**Packmaße und Gewicht**

- EAN/UPC - Produkt: 8721103039811
- Nettogewicht: 0.77 kg
- Bruttogewicht: 1.05 kg
- Höhe: 101.5 cm
- Länge: 8.4 cm
- Breite: 6.3 cm

**Service**

- Garantie: 3 Jahr(e)

**Technische Daten**

- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Nein
- Fassung/Sockel: GU10
- Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 15
- IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt (Finger)
- Schutzklasse: Klasse I



Ausstellungsdatum:  
2025-09-20  
Version: 0.298

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.