

PHILIPS

Lampe 100 W A60
E27

Smarte LED

Farbfähige smarte Lampe

Bis zu 1521 Lumen @ 2700 K

Einfaches Plug-and-Play

Steuerung per App oder
Sprache

8721103046611



Smartes Licht fürs tägliche Leben

Genieße ein ganz persönliches Beleuchtungserlebnis zuhause mit dieser smarten vollfarbigen Lampe, die helles Licht in Millionen von Farben sowie verschiedene Weißtöne erzeugen kann, außerdem ist sie von kühlem, bläulichem Weiß bis zu warmen, gelblichen Tönen frei einstellbar. Verwende die Deep Dimming-Funktion, um die ideale Helligkeit für jede Aktivität einzustellen, egal ob Du ein Buch liest oder Dir auf dem Sofa einen Film anschaust. Verbinde Deine smarte Lampe ganz einfach mit Deinem WLAN und steuere sie mit der WiZ App oder Deiner Stimme für zusätzlichen Komfort.

Smarte Steuerung

- Connected by WiZ
- Smarte Steuerungen

Smarte Eigenschaften

- SpaceSense Bewegungserkennung

Smarte Geräte

- Matter-zertifiziert

Lichtmodi

- Millionen von Farben
- Einstellbares Weißlicht
- Niedr. Dimmen

Besonderheiten

Connected by WiZ


Steuere Deine Leuchten mit der WiZ App, Zubehör oder per Sprachbefehl über Deinen Smart-Home-Assistenten; kompatibel mit Alexa und Google Home.

Matter-zertifiziert




Steuere so, wie Du es gerne möchtest – mit Deinem bevorzugten Smart Home Assistant! Kompatibel für die nahtlose Integration mit Alexa, Google Home und Apple Home.

Niedr. Dimmen



Dimme Dein Licht stufenlos von der vollen Helligkeit bis herunter auf 1 %, um die richtige Lichtstärke für Deine jeweilige Tätigkeit einzustellen.

Smarte Steuerungen




Steuere Deine Beleuchtung mit der WiZ App, Zubehör oder per Sprachbefehlen über Deinen Smart-Home-Assistenten; kompatibel mit Alexa und Google Home.

Millionen von Farben



Wähle eine beliebige Farbe der Palette aus, oder wende einen voreingestellten Licht-Modus an, wie z. B. Kaminfeuer oder Ozean, um eine tolle Atmosphäre zu schaffen und die Stimmung einzustellen.

SpaceSense Bewegungserkennung



Verwandle Deine Lichter dank der integrierten SpaceSense Technologie in Bewegungsmelder, die sich automatisch einschalten, wenn Du den Raum betrittst – es sind nur zwei oder mehr Connected by WiZ Lichter bzw. Geräte erforderlich.

Einstellbares Weißlicht



Du kannst ganz einfach von kühlen, bläulichen Farbtönen für mehr Sichtbarkeit und Konzentration zu weichen, wärmeren Tönen zur Entspannung am Abend wechseln (CCT-Bereich 2200–6500 K).

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Lampenform: A60
- Sockel: E27
- Technologie: Smartes WLAN
- Glasart: Satiniert
- Dimmbar: Ja

Lampenabmessungen

- Höhe: 12.2 cm
- Gewicht: 0.062 kg
- Breite: 6 cm

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Nennlebensdauer: 15'000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- LED integriert: Ja
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 4 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2200-6500 K
- Lichtfarben-Kategorie: Gesamtes Farbspektrum
- Startzeit: <0.5 s
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung
- Nennlichtausbeute (Nom): 121

Sonstiges

- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 70 mA

Informationen zur Verpackung

- EAN: 8721103046611
- Artikelnr.: 872110304661100
- Produkttitel: PHI WFB 100W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.5
- Spannung: AC 220-240 V
- Wattleistung: 12.5 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): E
- Leistung: 12.5 W
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 13

Produktabmessungen und -gewicht

- Länge: 12.2 cm
- Gesamte Höhe: 12.2 mm
- Gesamte Länge: 12.2 mm
- Gesamte Breite: 6 mm

Nennwerte

- Nennlebensdauer: 15'000
- Nennleistung: 12.5 W

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Lichttechnologie: LED
- EPREL-Registrierungsnummer: 2224719
- Referenz für Lichtstrommessung: Sphere

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Ja

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103046611
- Nettogewicht: 0.06 kg
- Bruttogewicht: 0.11 kg
- Höhe: 16 cm
- Länge: 7 cm
- Breite: 7 cm



Ausstellungsdatum:
2026-07-11
Version: 0.456

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.