

PHILIPS

Tischleuchte Hero

Smarte LED

Millionen von Farben

Einstellbares Weißlicht

Touch-Bedienung

8721103136275



Lustige Tischleuchte mit einfacher Touch-Bedienung

Diese smarte Tischleuchte erzeugt Millionen von Farben, die zu jeder Stimmung passen. Du kannst das Weißlicht ganz einfach von kühlen, belebenden Tönen bis hin zu warmen, entspannenden Farben (2200K–6500K) einstellen. Die Leuchte ist mit einer intuitiven Touch-Bedienung ausgestattet, mit der Du sie durch doppeltes Antippen ein- und ausschalten kannst. Außerdem kannst Du es über das Mikrofon Deines Smartphones mit Musik synchronisieren und eine dynamische, partytaugliche Atmosphäre schaffen.

Smarte Steuerung

- Lichteffekte auf Knopfdruck
- Touch-Bedienung

Smarte Eigenschaften

- SpaceSense Bewegungserkennung

Smarte Geräte


- Matter-zertifiziert

Lichtmodi

- Vollfarbiges Licht
- Licht für jede Aktivität
- Immer das richtige Licht

Besonderheiten

Lichteffekte auf Knopfdruck




Einfache Tischleuchte mit erweiterten Funktionen.

Touch-Bedienung



Tippe einfach doppelt auf die Lampe, um sie ein- und auszuschalten.

SpaceSense Bewegungserkennung




Verwandle Deine Lichter dank der integrierten SpaceSense Technologie in Bewegungsmelder, die sich automatisch einschalten, wenn Du den Raum betrittst – es sind nur zwei oder mehr Connected by WiZ Lichter bzw. Geräte erforderlich.

Matter-zertifiziert




Steuere so, wie Du es gerne möchtest – mit Deinem bevorzugten Smart Home Assistant! Kompatibel für die nahtlose Integration mit Alexa, Google Home und Apple Home.

Vollfarbiges Licht



Stelle mit Millionen von leuchtenden Farben die gewünschte Stimmung ein oder nutze voreingestellte Licht-Modi.

Licht für jede Aktivität



Nutze voreingestellte Modi wie Fokus oder Entspannung, um die bestmögliche Atmosphäre zu schaffen.

Immer das richtige Licht



Starte morgens mit belebenden Farbtönen frisch in den Tag oder schaffe mit sanftem Licht eine gemütliche Atmosphäre.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 25 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 20'000
- Nennlebensdauer: 25'000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Ja
- LED integriert: Ja
- Ein-/Ausschalter am Kabel: Nein
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2
- Nennlichtausbeute (Nom): 68

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Ambience
- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 55 mA

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.7
- Spannung: 220-240 V

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.72 kg
- Gesamte Höhe: 15.8 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Durchmesser: 150 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 620(@4000K, 300lm@2700K)
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Farbiges und weißes Licht (RBGW)
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 9
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Ja

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103136275
- Nettogewicht: 0.72 kg
- Bruttogewicht: 0.93 kg
- Höhe: 16.5 cm
- Länge: 15 cm
- Breite: 18.5 cm



Ausstellungsdatum:
2026-06-27
Version: 0.84

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com