

PHILIPS

HDMI 2 Sync Box 8K mit
Hintergrundbeleuchtung f. TV
55"–65"

Smarte LED

Erfordert HDMI-Eingang

Unterstützt 4K bei 120 Hz und
8K bei 60 Hz

4-seitiger RGBIC-LED-Streifen



8721103157454



Eintauchen leicht gemacht

Die HDMI 2.1 Sync Box hat eine ultraschnelle Bildwiederholrate – sie unterstützt 4K mit 120 Hz und 8K mit 60 Hz – und ermöglicht so die Echtzeit-Synchronisation mit allen Inhalten über HDMI, von Filmen bis zu Videospiele. Die vierseitige RGBIC-Hintergrundbeleuchtung des Fernsehers erzeugt einen beeindruckenden Flutereffekt an der Wand, indem sie mehrere Farben zugleich anzeigt und überblendet. Verwandle Dein Home-Entertainment-System mit synchronisierbarer smarter Beleuchtung, die einfach zu installieren und zu erweitern ist – synchronisiere so viele kompatible Lampen, wie Du willst, und verwende einen HDMI-Switch, wenn Du mehrere HDMI-Geräte anschließen möchtest. Steuere alles mit der WiZ App, mit Alexa oder Google Home.

Einfache Einrichtung

- Leicht einrichten

Smarte Steuerung

- Nach Belieben steuerbar

Smarte Eigenschaften


- Verwandle Dein Home Entertainment Setup
- Einstellbare Sync-Modi
- HDMI 2.1

Smarte Geräte

- Matter-zertifiziert

Besonderheiten

Leicht einrichten



Bringe die Hintergrundbeleuchtung an Deinem Fernseher an, installiere Deine Sync Box und genieße sofort ein immersives Unterhaltungserlebnis.

Nach Belieben steuerbar



Einfache Steuerung mit der WiZ App oder mit Sprachbefehlen via Google oder Alexa. Du kannst Deine Lichter auch so einstellen, dass sie mit dem TV automatisch ein-/ausgeschaltet werden.

Verwandle Dein Home Entertainment Setup



Synchronisiere Deine smarten Lichter über HDMI mit beliebigen Videoinhalten und tauche ein in die Action Deiner Lieblingsfilme, Videospiele und Sportarten.

Einstellbare Sync-Modi



Mit der WiZ App kannst Du voreingestellte Synchronisationsmodi wie Cinematic und Relaxation erkunden oder die Helligkeit und Farbe der einzelnen Lichteffekte anpassen, je nachdem, was Du gerade schaust.

HDMI 2.1



Verbinde die Hue Sync Box einfach mit einem HDMI-Mediengerät, zum Beispiel einem Streaming-Stick, einer Set-Top-Box oder einer Spielekonsole. Unterstützt 4K bei 120 Hz, 8K bei 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision.

Matter-zertifiziert



Steuere so, wie Du es gerne möchtest – mit Deinem bevorzugten Smart Home Assistant! Kompatibel für die nahtlose Integration mit Alexa, Google Home und Apple Home.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 15'000
- Nennlebensdauer: 15'000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Wähle Deine Farbe: Ja
- Über Fernbedienung dimmbar: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Nein
- LED integriert: Ja
- Ein-/Ausschalter am Kabel: Nein
- Inklusive Netzteil: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 20
- Farbtemperatur: 2700/6500
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2
- Nennlichtausbeute (Nom): 16

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Wohnzimmer, Entertainment-Raum

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 165 mA

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.95
- Spannung: 220-240 V
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 11

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.591 kg
- Gesamte Höhe: 0.35 mm
- Gesamte Länge: 380 mm
- Gesamte Breite: 1 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50/60
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 600
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 36
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

Die Lampe

- Bauform: NA
- Software-Upgrades möglich: Ja

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103157454
- Nettogewicht: 0.59 kg
- Bruttogewicht: 0.83 kg
- Höhe: 19.5 cm
- Länge: 7.3 cm
- Breite: 19.5 cm



Ausstellungsdatum:
2026-06-13
Version: 0.129

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com