

PHILIPS

HDMI Sync Box mit TV-Hintergrundbeleuchtung für TVs 40–50", Connected by WiZ

Smarte LED

Lichteffekte zum Eintauchen

Synchronisieren mit HDMI-2.0-Geräten

4K bei 60 Hz, HDR10+, Dolby Vision

8721103159267

Eintauchen leicht gemacht

Genieße Farbanpassung in Echtzeit mit einer Sync Box, die 4K bei 60 Hz, HDR10+ und Dolby Vision unterstützt. Über den HDMI-Anschluss kannst Du Deine Lichter ganz einfach mit jeder HDMI 2.0-Videoquelle synchronisieren, z. B. mit Streaming-Geräten und Kabelboxen (Hinweis: Die Synchronisierung mit Smart-TV-Apps ist nicht möglich). Die Einrichtung ist schnell und einfach. In der WiZ App findest Du eine Auswahl an voreingestellten Synchronisationsmodi, die Du für ein wirklich individuelles Unterhaltungserlebnis anpassen kannst. Die WiZ App ist einfach einzurichten, voll kompatibel mit allen Connected by WiZ Produkten und steuerbar über Smart-Home-Assistenten wie Alexa und Google Home.

Einfache Einrichtung

- Wirklich einfach einzurichten
- Einfache Installation in 5 Schritten
- Alles für Deinen Einstieg:

Smarte Eigenschaften

- Bringe den Bildschirm zum Leben
- Preset-Sync-Modi

8721103159267

Smarte Geräte

- Matter-zertifiziert

Lichtmodi

- Immersive Beleuchtung

Besonderheiten

Wirklich einfach einzurichten



1. WiZ APP herunterladen
2. Schalte Dein Licht ein
3. Verbinde Dein Licht mit WLAN

Einfache Installation in 5 Schritten

1. Hintergrundbeleuchtung anbringen und mit Clips sichern
2. Verbinde die Hue Sync Box mit der Steckdose
3. Verbinde Dein HDMI-Gerät mit der Hue Sync Box
4. Verbinde die Hue Sync Box mit dem HDMI-Anschluss Deines TVs
5. Verbinde die Beleuchtung mit der Hue Sync Box.

Alles für Deinen Einstieg:

- Sync Box m. TV-Hintergrundbeleuchtung
- Externe Quelle für HDMI-Video
- TV
- WLAN-Netzwerk
- Smartphone

Bringe den Bildschirm zum Leben

Synchronisiere Deine smarten Lichter über HDMI mit beliebigen Videoinhalten und tauche ein in die Action Deiner Lieblingsfilme, Videospiele und Sportarten.

Preset-Sync-Modi



In der WiZ App findest Du Preset-Synchronisationsmodi wie Cinematic (Kino) und Relaxation (Entspannung), die Du bei Bedarf weiter anpassen kannst.

Matter-zertifiziert



Steuere so, wie Du es gerne möchtest – mit Deinem bevorzugten Smart Home Assistant! Kompatibel für die nahtlose Integration mit Alexa, Google Home und Apple Home.

Immersive Beleuchtung



Verwandle Deine Home-Entertainment-Erfahrung, indem Du Deine Lichter mit Musik und Video synchronisierst; Synchronisierungshardware erforderlich.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 15'000
- Nennlebensdauer: 15'000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Wähle Deine Farbe: Ja
- Über Fernbedienung dimmbar: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Nein
- LED integriert: Ja
- Ein-/Ausschalter am Kabel: Nein
- Inklusive Netzteil: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): 20
- Farbtemperatur: 2700/6500
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2
- Nennlichtausbeute (Nom): 8

Lichterkette/Lightstrip

- Verlängerung möglich: Nein

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Wohnzimmer, Entertainment-Raum

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 70 mA

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.71
- Spannung: 220-240 V
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 11

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.382 kg
- Gesamte Höhe: 0.35 mm
- Gesamte Länge: 190 mm
- Gesamte Breite: 1 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50/60
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 100
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Gradient farbiges und weißes Licht (RGBICW)
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 12
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

Die Lampe

- Bauform: NA
- Software-Upgrades möglich: Ja

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103159267
- Nettogewicht: 0.38 kg
- Bruttogewicht: 0.59 kg
- Höhe: 17.8 cm
- Länge: 9.7 cm
- Breite: 17.8 cm



Ausstellungsdatum:
2026-06-13
Version: 0.217

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com