

PHILIPS

Smarter RGBIC-LED-
Lightstrip, 10 m, Typ C,
Connected by WiZ

Smarte LED

Mehrfarbige Lichteffekte

Statische und dynamische
Lichtmodi

Vielseitig und ablängbar



8721103159540



Farben, die fließen

Dieser vielseitige RGBIC-Lightstrip liefert schillernde Multicolor-Effekte – von beweglichen Regenbögen und sanften Farbübergängen bis hin zu funkelnden dynamischen Szenen. Mit einer großen Auswahl an statischen und dynamischen Lichtmodi in leuchtenden Farben kannst Du Stimmung in jeden Raum bringen. Der Lightstrip ist flexibel und lässt sich für fast jeden Platzbedarf zuschneiden, so dass Du ihn leicht an Möbeln, an Wänden oder unter Schränken anbringen kannst (bitte beachte, dass abgeschnittene Stücke nicht wiederverwendet werden können). Einfach einzurichten mit der WiZ App und voll kompatibel mit allen Connected by WiZ Produkten.

Einfache Einrichtung

- Wirklich einfach einzurichten
- Einfache Installation

Smarte Eigenschaften

- SpaceSense Bewegungserkennung
- Synchron zur Musik

Smarte Geräte

- Matter-zertifiziert

Lichtmodi

- Mehrfarbiges Licht
- Leuchtende Farben

Besonderheiten

Wirklich einfach einzurichten




1. WiZ APP herunterladen
2. Schalte Dein Licht ein
3. Verbinde Dein Licht mit WLAN

Einfache Installation



Biege und schneide sie zurecht, dann verwende die doppelseitige Klebefläche und das Montagezubehör, um sie zu montieren.

SpaceSense Bewegungserkennung




Verwandle Deine Lichter dank der integrierten SpaceSense Technologie in Bewegungsmelder, die sich automatisch einschalten, wenn Du den Raum betrittst – es sind nur zwei oder mehr Connected by WiZ Lichter bzw. Geräte erforderlich.

Synchron zur Musik



Spüre den Rhythmus mit Music Sync. Synchronisiere Deine Lichter mühelos mit Deinen Lieblingsliedern, indem Du das Mikrofon Deines Smartphones benutzt.

Leuchtende Farben




Wähle aus Millionen von leuchtenden Farben und erstelle Dein Weißlicht aus, das zu jeder Stimmung passt.

Matter-zertifiziert



Steuere so, wie Du es gerne möchtest – mit Deinem bevorzugten Smart Home Assistant! Kompatibel für die nahtlose Integration mit Alexa, Google Home und Apple Home.

Mehrfarbiges Licht



Dieser Lightstrip kann verschiedene Farben auf einmal erzeugen und erzielt schillernde, mehrfarbige Lichteffekte, wie z. B. bewegliche Regenbögen und farbige Funken.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 50'000
- Nennlebensdauer: 15'000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Wähle Deine Farbe: Ja
- Über Fernbedienung dimmbar: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Nein
- LED integriert: Ja
- Ein-/Ausschalter am Kabel: Ja
- Inklusive Netzteil: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

Lichteigenschaften

- Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 80
- Farbtemperatur: 2700/6500
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: < 2
- Nennlichtausbeute (Nom): 95

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Entertainment-Raum

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 75 mA

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.9
- Spannung: 220-240 V
- Leistung: 27.2
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 11

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.32 kg
- Gesamte Höhe: 0.21 mm
- Gesamte Länge: 1'000 mm
- Gesamte Breite: 1 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50-60
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: NA
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Gradient farbiges Licht (RGBIC)
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 32
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Ja

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103159540
- Nettogewicht: 0.32 kg
- Bruttogewicht: 0.41 kg
- Höhe: 16.2 cm
- Länge: 8.2 cm
- Breite: 16.4 cm



Ausstellungsdatum:
2026-06-13
Version: 0.220

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com