

PHILIPS

Borne/éclairage de chemin
Creek 60 W E27 Sans
ampoule

myGarden

Sans ampoule

Noir

Résistant à l'eau



15382/30/16



Profitez d'un beau jardin

Créez un charmant point focal pour votre allée avec cette borne Philips myGarden noire. Fabriquée en aluminium de qualité supérieure, elle projette une lumière blanc chaud basse consommation. Vous n'avez plus qu'à profiter de votre jardin.

Concevez le décor lumineux de votre jardin

- Éclairage d'extérieur décoratif
- Optez pour un style ancien
- Optez pour des bornes d'extérieur
- Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

Apportez à votre jardin un éclairage de qualité

- Économie d'énergie
- Lumière intense

L'éclairage extérieur en toute simplicité

- Résiste aux intempéries

Points forts

Éclairage d'extérieur décoratif

L'éclairage extérieur vous permet d'embellir votre jardin ou votre espace extérieur en illuminant des éléments décoratifs, en éclairant des allées avec élégance ou en créant l'ambiance idéale pour des soirées inoubliables entre amis ou en famille. C'est pourquoi Philips a créé myGarden, une magnifique gamme d'éclairages extérieurs décoratifs, qui allie élégance et fonctionnalité pour vous permettre de profiter au maximum de votre espace extérieur à votre façon.

Optez pour un style ancien

Conçue en Europe, cette lampe originale vous aide à créer un espace extérieur de style ancien.

Optez pour des bornes

Profitez au maximum de votre espace extérieur avec cette borne, parfaite pour éclairer votre jardin et la périphérie de votre terrasse, ou encore pour révéler les allées et entrées de garage.

Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

Économie d'énergie



Cet éclairage Philips est peu gourmand en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Lumière intense

Cette lampe d'extérieur produit une intense lumière blanche et chaude. Pour illuminer votre jardin ou votre terrasse.

Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Non

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Divers

- Style: Classique
- Type: Borne/éclairage de bordure
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.640 kg
- Hauteur totale: 300 mm
- Longueur totale: 175 mm
- Largeur totale: 175 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Puissance électrique: 50-60 Hz
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Fixation/culot: E27
- Puissance de l'ampoule incluse: -
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 60
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718291443544
- Poids net: 0.64 kg
- Poids brut: 0.84 kg
- Hauteur: 32.4 cm
- Longueur: 18.3 cm
- Largeur: 18.3 cm



Date de publication:
2025-08-30
Version: 0.483

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com