





Embellissez votre jardin grâce à la lumière

L'applique murale extérieure LED Philips Samondra est fabriquée avec de l'aluminium anthracite durable de haute qualité. Son design classique cylindrique projette une puissante lumière blanche et chaude qui diffuse dans toutes les directions, afin d'éclairer parfaitement les espaces extérieurs.

Solutions d'éclairage durables

• Économie d'énergie

Une touche d'élégance pour votre jardin

· Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

Luminaires modernes pour l'extérieur

- LED haute puissance
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Caractéristiques spécifiques

- Résiste aux intempéries
- · Longue durée de vie

Points forts

Économie d'énergie



Cet éclairage Philips est peu gourmand en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

LED haute puissance



La gamme Philips outdoor utilise une technologie LED dernier cri pour vous offrir une luminosité puissante et une qualité d'éclairage parfaite pendant des années.

Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

Longue durée de vie



Les luminaires LED de Philips offrent une durée de vie moyenne allant jusqu'à 25 000 heures (ce qui équivaut à une moyenne de 25 ans sur la base d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour avec un minimum de 13 000 cycles d'allumage/extinction).

Caractéristiques

Design et finition

Couleur: AnthraciteMatériaux: Métal

Durée de vie

· Durée de vie nominale: 25'000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

Résistance totale aux intempéries:
 Oui

· LED intégrée: Oui

Espace jardin

· Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses

· Température de couleur: 4000 K

Divers

Style: ContemporainType: Appliques murales

· EyeComfort: Non

 Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

Poids net: 0.625 kgHauteur totale: 190 mmLongueur totale: 190 mmLargeur totale: 90 mm

Entretien

• Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

 Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 83

 Rendement en lumen total de l'éclairage: 1200 lm

· Technologie d'ampoule: LED

· Couleur de lumière: blanc froid

· Puissance électrique: 50 Hz

· Classe énergétique de la source

lumineuse incluse: F

• Puissance de l'ampoule incluse: 12 W

· Indice de protection: IP44

 Classe de protection: Classe II – Double isolation

Source lumineuse remplaçable: NonNombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8718696165997

Poids net: 0.63 kg
Poids brut: 0.74 kg
Hauteur: 20.4 cm
Longueur: 10.1 cm
Largeur: 19.6 cm



Date de publication: 2025-08-30 Version: 0.684 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.